

MBGE ADPT MOD2 21 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

迁移适配器 – Modicon 800。

利用带有预组装电缆的前端适配器，可以安全地从 Modicon 800 系列卡移植到其他 PLC/DCS 系统或魏德米勒的 u 远程模块。

通用订货数据

订货号	8000168692
类型	MBGE ADPT MOD2 21 POLE
数量	

MBGE ADPT MOD2 21 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**尺寸和重量**

深	160.67 mm	深度 (英寸)	6.3256 inch
高度	214.76 mm	高度 (英寸)	8.4551 inch
宽度	43.22 mm	宽度 (英寸)	1.7016 inch

温度

存储温度	-20...70 °C	工作温度	-20...50 °C
------	-------------	------	-------------

额定数据 UL

最大 UL 存储温度	70 °C	最小 UL 工作温度	-20 °C
最大 UL 工作温度	50 °C	最小 UL 存储温度	-20 °C
额定电流 I _{max}	40 A	额定电压 UN	250 V

连接参数

回路数 (控制侧)	21 针	现场侧连接	Modicon 200, 21 pole connector
-----------	------	-------	--------------------------------

连接参数

现场侧连接	Modicon 200, 21 pole connector	PLC接口	新型 PLC 接线端子或硬接线
-------	--------------------------------	-------	-----------------

测量数据

工作电压	250 V	每个通道的最大电流	5.5 A
额定电流	40 A		

绝缘参数 (EN50178)

额定电压	300 V	过压等级	II
污染等级	2	脉冲电压测试	2.5 kV
隔离测试交流电压	1.5 kV		

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT MOD2 21 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

