


产品图片



通用订货数据

版本	EG系列, 继电器模块, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi 0.15 镀金, 额定控制电压: 24 V DC +15 % / -10 %, 持续电流: 5 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
订货号	8216570000
类型	RST EG7 24VDC
GTIN (EAN)	4008190190484
数量	5 items
交货状态	已取消
有效期	2012-12-31T00:00:00+01:00
替代产品	TRS 24VDC 1CO

RST EG7 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	62.5 mm	深度 (英寸)	2.4606 inch
高度	51 mm	高度 (英寸)	2.0079 inch
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
净重	31.8 g		

温度

存储温度	-40 °C...60 °C	工作温度	-25 °C...60
------	----------------	------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

控制侧

额定控制电压	24 V DC +15 % / -10 %	额定功率	280 mW +20 % -10 %
状态显示	绿色 LED		

负载侧

额定开关电压	250 V AC	额定负载下的最大开关频率	0.1 Hz
最大开关电流	8 A	最大开关电压, 交流	250 V
最大开关电压, 直流	250 V	浪涌电流	8 A
最大交流开关容量 (阻性)	1250 VA	最大直流开关容量 (阻性)	120 W @ 24 V
动作延时	≤ 8 ms	断开延时	≤ 6 ms
最小开关电流	10 mA	触点类型	1 CO contact (AgNi 0.15 gold flashed)
DC 线圈电气寿命	> 2x10 ⁵ (24Vdc, 1.1A, 电感负载) 动作次数	机械使用寿命	> 15 x 10 ⁶ 开关循环
最小切换功率	10 mA @ 10 V		

基本信息

安装导轨已装备	TS 32, TS 15, TS 35	测试按钮可用	否
机械开关位置指示器	无	颜色编码	米色

绝缘设计

额定电压	250 V	污染等级	2
过压等级	III	电气间隙和爬电距离, 输入-输出	≥ 8 mm
爬电距离和电气间隙距离输入 - 输出	≥ 8 mm	控制端 - 负载端间的耐压强度	8 kV
介电强度, 输入/输出	4 kVeff	抗冲击耐压	8 kV
防护等级	IP20		

技术数据

联接参数

导线连接方式	插拔联接
--------	------

分类

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

RST EG7 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

横联件



小端子也拥有巨大应用潜力。

用于直接在连接处进行高效电位分配：

- 绝缘梳形导轨
- 提供最标准的极数
- 易于缩短

只需缩小尺寸以匹配极数，并在单个工作程序中与导体连接。

用于改装或有意减少 PCB 上的热负荷。

通用订货数据

类型	QB 16/10.16	版本
订货号	1650330000	PCB 接线端子, 附件, 横联, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190297381	
数量	20 ST	