

WTZ4 PT100/3 C 0/4-20MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

产品不再可用。数据表仅供参考



热电阻温度信号转换器，用于连接电阻温度传感器和模拟直流电流或电压输出端。  
 工业领域内读取温度，可采用 2、3、4 线制系统的多倍电阻温度计（如 PT 100）。这里需要区分 PTC 和 NTC 变阻器。  
 如需准确测量温度，必须对电阻值进行对数、线性化处理，并将其转换成一个与温度成比例的模拟信号。  
 由信号模拟转换器执行这些重要功能。它们隔离严酷工业环境和下游电子设备之间的信号。它们还可以补偿长距离引起的电位差。同时，将传感器相关的缺陷如冷缝和线性错误。

通用订货数据

版本	RTD-转换器, PT100, 2-/3-线制联接技术, 可配置, 输入: 温度, PT100 (3-线制), 输出: 0(4)-20 mA
订货号	<a href="#">8432160000</a>
类型	WTZ4 PT100/3 C 0/4-20MA
GTIN (EAN)	4032248110179
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2023-12-30T00:00:00+01:00
替代产品	<a href="#">ACT20P-RTI-AO-P</a>

## WTZ4 PT100/3 C 0/4-20MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
证书号 (cULus) E141197

## 尺寸和重量

深	112.4 mm	深度 (英寸)	4.4252 inch
宽度	12.5 mm	宽度 (英寸)	0.4921 inch
长度	92.4 mm	长度 (英寸)	3.6378 inch
净重	123 g		

## 温度

存储温度	-20 °C...85 °C	工作温度	0 °C...55 °C
------	----------------	------	--------------

## 失效概率

SIL 符合 IEC 61508 无

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外  
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c, 7a, 7cl  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0c7

## 输入

传感器	PT100 (3 wire)	输入数量	1
传感器电源	1.45 mA	温度输入范围	可调节范围 -200...+800°C

## 输出

输出路数	1	负载阻抗电流	≤ 500 Ω
输出电流	0...20 mA, 4...20 mA		

## 通用参数

精度	± 测量范围的 0.5 %	防护等级	IP20
电源电压	24 V DC ± 20 %	线性	是
电流消耗	< 48 mA @ IOU = 20 mA	安装导轨已装备	TS 35
温度系数	测量范围 ≥ 200 K: &le ; 200 ppm/K (typ. 80 ppm/ K) 100 K ≤ 测量范围 < 200 K: < 250 ppm/K (typ. 100 ppm/K)	名义功耗	0.5 VA
配置	DIP 开关, 电位计, 和 PT100 模拟器		

## WTZ4 PT100/3 C 0/4-20MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 绝缘参数

EMC 标准	EN 55011, EN 61000-6	绝缘	无分离
--------	----------------------	----	-----

## 联接参数

联接类型	弹片联接	额定连接下的裸线长度	7 mm
额定连接下的压接范围	1.5 mm <sup>2</sup>	压接范围, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>
压接范围, 最大	2.5 mm <sup>2</sup>		

## 重要注意事项

产品信息	该产品不久将被新产品取代。 请不要在新系统中使用。请联系我们的技术支持。
------	---

## 分类

ETIM 8.0	EC002919	ETIM 9.0	EC002919
ETIM 10.0	EC002919	ECLASS 14.0	27-21-01-29
ECLASS 15.0	27-21-01-29		


WTZ4 PT100/3 C 0/4-20MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

开关符号



与插图相似



附件

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	ZQV 2.5N/2 GE	版本
订货号	<a href="#">1693800000</a>	W系列, 横联, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883621	
数量	60 ST	
类型	ZQV 2.5N/2 RT	版本
订货号	<a href="#">1717900000</a>	W系列, 横联, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349288	
数量	60 ST	
类型	ZQV 2.5N/2 BL	版本
订货号	<a href="#">1717990000</a>	W系列, 横联, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349295	
数量	60 ST	
类型	ZQV 2.5N/2 SW	版本
订货号	<a href="#">1718080000</a>	W系列, 横联, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349301	
数量	60 ST	

空白



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	WS 10/5 MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1635000000</a>	WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190261948	Allen-Bradley, 白色
数量	720 ST	