
数据信息页

TABBAYERNWERKE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



使用预先组装好的电流电压互感器接线用套装，可以节省您时间和存储成本。我们可提供各种应用配置，包括所有相关的附件，以及一个完整的包装中的标签。

通用订货数据

版本	PUSH IN, 6 mm², 500 V, 30 A, 深褐
订货号	8000189128
类型	TABBAYERNWERKE
GTIN (EAN)	4069165070873
数量	100 items

TABBAYERNWERKE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	79.1 mm	深度 (英寸)	3.1142 inch
高度	100 mm	高度 (英寸)	3.937 inch
宽度	147.9 mm	宽度 (英寸)	5.8228 inch
净重	575.18 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	最低持续使用温度	-60 °C
最高持续使用温度	130 °C		

其它技术参数

开放端	右方	可卡装	是
安装方式	直接卡在导轨上		

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型	PUSH IN

可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	A5	导线最大压接面积 AWG	AWG 8
连接方向	上方	剥线长度	12 mm
联接类型	PUSH IN	联接点数量	32
最大导线截面积（额定联接）	10 mm²	最小导线截面积（额定联接）	0.5 mm²
螺丝刀口尺寸	0.8 x 4.0mm	导线最小压接面积 AWG	AWG 22
导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN 46228/4，最大	6 mm²	导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN 46228/4，最小	0.5 mm²
导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN 46228/1，最大	10 mm²	导线连接截面积，多股细导线，带管状端头 DIN 46228/1，最小	0.5 mm²
细绞合导线最大接口横截面	10 mm²	最小多股导线接线截面积	0.5 mm²
导线连接截面积，单股硬导线，最大	6 mm²	导线连接截面积，单股硬导线，最小	0.5 mm²

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
触发元件颜色	橙色	阻燃等级符合 UL 94	V-0

系统特征值

必须的端板	无	层数	1
每层压接点数量	32	层，内部桥接	无

通用的

导线最大压接面积 AWG	AWG 8	导线最小压接面积 AWG	AWG 22

额定数据

额定横截面	6 mm²	额定电压	500 V
额定直流电压	500 V	额定电流	30 A
连接最大导线的电流	30 A	触点电阻	0.78 mΩ
额定浪涌电压	6 kV	功率损耗 (IEC 60947-7-x)	1.31 W
过压等级	III	污染等级	3

数据信息页

TABBAYERNWERKE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

数据信息页

TABBAYERNWERKE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

