数据信息页

MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

迁移适配器 - SLC500。
利用带有预组装电缆的前端适配器，可以安全地从
SLC500 系列卡移植到其他 PLC/DCS 系统或魏德米勒的 u
远程模块。

通用订货数据

订货号	8000204320
类型	MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW
GTIN (EAN)	4069165223804
数量	ST

数据信息页

MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	86 mm	深度 (英寸)	3.3858 inch
高度	107 mm	高度 (英寸)	4.2126 inch
宽度	34.3 mm	宽度 (英寸)	1.3504 inch
净重	1000 g		

温度

存储温度	-20...70 °C	工作温度	-20...50 °C

额定数据 UL

最大 UL 存储温度	70 °C	最低工作温度 (UL)	-20 °C
最高工作温度 (UL)	50 °C	最小 UL 存储温度	-20 °C
额定电压 UN	250 V		

联接参数

现场侧连接	Allen Bradley 18-pole RTB

联接参数

现场侧连接	Allen Bradley 18-pole RTB	PLC接口	新型 PLC 接线端子或硬接线

测量数据

工作电压	250 V	每通道最大电流	4.5 A

绝缘参数 (EN50178)

额定电压	300 V	过压等级	II
污染等级	2	脉冲电压测试 (1,2/50?s) （标准 1）	2.5 kV
绝缘测试电压 (AC) （标准 1）	1.8 kV		

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		