



**DK NOR 35 24VDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

仅剩余可用库存

与插图相似



接线范围为 4 mm<sup>2</sup> 的端子模块具有 AND、NAND、OR 和 NOR 逻辑功能。每个端子模块都配有 5 个输入端，通过 24 V / 20 mA PNP 输出端实现逻辑连接。逻辑模块被广泛用于耦合自动化设备的数字传感器/执行器信号。

通用订货数据

版本	Function component, NOR Gate
订货号	<a href="#">8248330000</a>
类型	DK NOR 35 24VDC
GTIN (EAN)	4008 1904067 14
数量	5 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	65 mm	深度 (英寸)	2.5591 inch
高度	57 mm	高度 (英寸)	2.2441 inch
宽度	12 mm	宽度 (英寸)	0.4724 inch
长度	65 mm	长度 (英寸)	2.5591 inch
净重	29 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...60 °C	工作温度	0 °C...50 °C
湿度	40°C / 93% 相对湿度, 无凝结		

## 失效概率

SIL 符合 IEC 61508

无

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e

## 功能

逻辑功能 NOR

## 通用参数

防护等级	IP20	电源电压	24...30 V DC
电流消耗	<5 mA	安装导轨已装备	TS 35
功耗	30 mW	名义功耗	0.03 VA

## 绝缘参数

绝缘 无分离

## 输入

输入数量	5	额定输入电平	24 V DC= High. 0 V = Low
额定电压	Max. 30 V	输入电流	约1.5 mA 每个输入口 (24 V)
脉冲持续时间	≥ 50 μs		

技术数据

输出

输出路数	8 Bit (1 Bit 标记)	负载阻抗电流	≤ 600 Ω
输出电平	PNP, Ub-1.8 V	开关阈值	高压 < 15 V, 低压 < 9 V
输出电流	max. 20 mA		

通用参数

开放端	右方	联接类型	螺钉联接
湿度	40°C / 93% 相对湿度, 无凝结	输入/输出	逻辑模块
电源电压	24...30 V DC	绝缘	无分离
电流消耗	<5 mA	安装导轨已装备	TS 35
功耗	30 mW		

绝缘参数

标准	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/ A1:2011, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, CE		
----	--	--	--


联接参数

联接类型	螺钉联接	额定连接下的压接范围	4 mm <sup>2</sup>
压接范围, 最小	0.5 mm <sup>2</sup>	压接范围, 最大	4 mm <sup>2</sup>

分类

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

图纸



DK NOR 35 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	VQB 1.5/50 SW	版本	
订货号	<a href="#">1635120000</a>	横联件 (端子), 螺钉固定的, 黑色, 17.5 A, 回路数: 50, 间距 P (单位: mm) : 6.20, 绝缘: 是, 宽度: 4.2 mm	
GTIN (EAN)	4008190262761		
数量	5 ST		

定制印刷




Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/5 MC SDR	版本	
订货号	<a href="#">1609810000</a>	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00	
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, 根据客户需求	
数量	200 ST		

逻辑预处理



接线范围为 4 mm<sup>2</sup> 的端子模块具有 AND、NAND、OR 和 NOR 逻辑功能。每个端子模块都配有 5 个输入端, 通过 24 V/ 20 mA PNP 输出端实现逻辑连接。逻辑模块被广泛用于耦合自动化设备的数字传感器/执行器信号。

## DK NOR 35 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 通用订货数据

类型	AP DKT4 PA	版本	
订货号	<a href="#">0687560000</a>	用于端子的端板, 米色, 高度: 65 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装:	
GTIN (EAN)	4008190009465	是	
数量	20 ST		