

SSR 24V ACDC/24 VDC 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	固态继电器, 额定控制电压: 15 V UC...30 V UC, 额定开关电压: 0...30 V DC, 持续电流: 5 A, 插拔联接
订货号	8576350000
类型	SSR 24V ACDC/24 VDC 5A
GTIN (EAN)	4032248230525
数量	15 items

SSR 24V ACDC/24 VDC 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	25 mm	深度 (英寸)	0.9842 inch
高度	29.2 mm	高度 (英寸)	1.1496 inch
宽度	13 mm	宽度 (英寸)	0.5118 inch
净重	16.87 g		

温度

存储温度	-40 °C...50 °C	工作温度	-40 °C...50
------	----------------	------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

控制侧

额定控制电压	15 V UC...30 V UC	额定控制电流	9 mA DC (±10%)
额定功率	220 mW	状态显示	不
输入频率	10 Hz		

负载侧

额定开关电压	0...30 V DC	持续电流	5 A
额定开关电流	5 A	动作延时	< 2 ms
断开延时	< 20 ms	最大负载时的压降	≤ 0.5 V
漏电流	< 1 mA	短路保护	无
触点类型	1 NO contact (Bipolar transistor)	最大开关频率 (DC 控制电压)	10 Hz

基本信息

颜色编码	浅蓝
------	----

绝缘设计

额定电压	300 V	过压等级	III
电气间隙和爬电距离, 输入—输出	> 8mm	抗冲击耐压	2.5 kV (1.2/50 µs)

联接参数

导线连接方式	插拔联接
--------	------

分类

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		

编制日期 23.01.2026 10:26:31 MEZ

目录日期 / 图纸