

ACT20X-2HDI-2SDO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

产品图片, 与插图相似



ACT20X-HDI-SDO-S/ 2HDI-2SDO-S 隔离开关放大器是用于 NAMUR 传感器信号或防爆 0 区简单开关信号的专用信号隔离转换器

- 。正切换的晶体管输出 (NPN) 会提供安全范围内的输出信号
- 。发生故障时，内置报警触点发出警告；有助于故障排除，并增强系统可用性。

导轨安装型隔离开关放大器  
可选择单通道或双通道规格 每通道宽度仅为 11 mm，可以节省电气柜内的空间。

通用订货数据

版本	EX signal isolating converter, Ex-input: NAMUR sensor/switch, Safe-output: Optocoupler, 2-channel
订货号	<a href="#">8965390000</a>
类型	ACT20X-2HDI-2SDO-S
GTIN (EAN)	4032248784905
数量	1 items

## ACT20X-2HDI-2SDO-S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

认证 CE; CULUS; DETNORVER; FMEX; FUSAFETY; IECEXKEM; KEMAATEX

认证 DNVGL;

MAMID 认证



ROHS 一致

UL File Number Search [UL 网站](#)

证书号 (cULus) E337701

## 尺寸和重量

深	113.6 mm	深度 (英寸)	4.4724 inch
高度	119.2 mm	高度 (英寸)	4.6929 inch
宽度	22.5 mm	宽度 (英寸)	0.8858 inch
净重	180 g		

## 温度

存储温度	-20 °C...85 °C	工作温度	-20 °C...60 °C
湿度	0...95 % (无凝结)		

## 失效概率

SIL PAPER	SIL certificate - PDF/ Cert_Weidmueller_070902_P0002_C001_V2R1.pdf (application/pdf)	SIL 符合 IEC 61508	2
MTBF	215 a		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

## Assembling

安装方式	卡入安装式支持轨道	安装导轨已装备	TS 35
安装位置	水平或垂直		

## 输入 EX

传感器	NAMUR 传感器符合 EN60947-5-6, 开关, 带/ 无RS,RP	输入频率	0...5 kHz
输入电阻	1 kΩ	型号	本安回路
传感器电源	8 V DC / 8 mA	导线电阻	并联电阻器 15kΩ, 串联电 阻器 750Ω
断线时的输出信号	< 0.1 mA, > 6.5 mA (断线 时)	脉冲持续时间	> 0.1 ms

## ACT20X-2HDI-2SDO-S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

NAMUR 电源	8 V DC / 8 mA	低电平触发	< 1.2 mA
高电平触发	> 2.1 mA		

## 数字输出

数字输出	2	最大开关频率	≤ 5 kHz
类型	NPN 晶体管	功能	输出 = 输入, 直向或逆向 (可配置)
额定开关电压	30 V DC	持续电流	80 mA

## 输出 (状态)

滞后	0.1 mA (开关阈)	类型	状态继电器, 1 NC (无电压)
警报功能	设备错误, 无供电电压, 输入端短路, 输入端开路	警报输出数目	1
额定开关电压	≤ 125 V AC / 110 V DC (安全范围) ≤ 32 V AC / 32 V DC (区域2)	持续电流	≤ 0.5 A AC / 0.3 A DC (安全区), ≤ 0.5 A AC / 1 A DC (区 2)
额定功率	≤ 62.5 VA / 32 W (安全范围) ≤ 16 VA / 32 W (区域 2)		

## 通用参数

联接类型	螺钉联接	湿度	0...95 % (无凝结)
防护等级	IP20	电源电压	19.2...31.2 V DC
配置	带 FDT/DTM 软件, 需要配置适配器 8978580000 CBX200 USB	工作海拔	≤ 2000 m

## 绝缘参数

EMC 标准	EN 61326-1	标准	EN 61010-1
绝缘电压	2.6 kV (输入/输出)	额定电压	300 V

## 防爆应用参数 (ATEX)

ATEX - 标记 气体	II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA	ATEX - 标记 灰尘	II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
IECEx - 标记 气体	Ex ec nC IIC T4 Gc, [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA	安装位置	设备安装在安全区域, 区域 2

## 联接参数

联接类型	螺钉联接	最小拧紧力矩	0.4 Nm
最大拧紧力矩	0.6 Nm	额定连接下的压接范围	2.5 mm <sup>2</sup>
压接范围, 最小	0.25 mm <sup>2</sup>	压接范围, 最大	2.5 mm <sup>2</sup>
导线最小压接面积 AWG	AWG 26	导线最大压接面积 AWG	AWG 12

## 保修

质保期	3年
-----	----

## 产品描述

产品描述	ACT20X-HDI-SDO-S 系列设备可将经电气隔离的数字信号从潜在爆炸性环境传输到非危险或低危险区域。输入电路的设计遵循本质安全原理。
------	--

ACT20X-2HDI-2SDO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

它们可以根据 EN 60947-5-6 来处理 NAMUR 传感器信号，或者连接到零电位触点（带或不带电阻电路）。单通道和双通道版本提供了继电器或晶体管输出。

分类


ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

标书规格表


详细描述	适用于 Namur 传感器的防爆隔离开关放大器，是一款双通道隔离开关放大器，宽度为 22.5 mm，配有一个外部电源，用于隔离来自防爆区 0、1、2 的 Namur 传感器信号，并将其发送至安全区。 输出侧每个通道配有一个 NPN 开关晶体管和一对公用报警触点（继电器/“一对”触点），用于指示状态或错误信息。该模块可以通过 FDT/DTM 软件进行配置。 适合 TS35 DIN 导轨安装尺寸的外壳：L/W/H 119.2/22.5/ 113.6 螺钉联接/标准横截面积为 2.5 mm <sup>2</sup> 防护等级为：IP 20 输入 NAMUR-传感器符合 EN 60947 标准 8 V DC / 8 mA 传感器电源 0...5 kHz 输入频率 断线 检测 输出 NPN-晶体管 80 mA 时为 30 V DC 5 kHz 开关频率 < 2, 5 VDC Spannungsfall 报警输出继电器 1 对常开触点 2A 时为 250 V AC / 30 V DC，安全区 0.5 A 时为 32 V AC / 1 A 时为 32 VDC，区域 2 辅助电源 19...31.2 V DC 功率损耗约为 3 W 环境 温度范围为 -20 °C...+60 °C 安全隔离 EN 61010，所有电路之间实	简短描述	适用于 Namur 传感器的防爆隔离开关放大器，是一款双通道隔离开关放大器，宽度为 22.5 mm，配有一个外部电源，用于隔离来自防爆区 0、1、2 的 Namur 传感器信号，并将其发送至安全区。 输出侧每个通道配有一个 NPN 开关晶体管和公用报警触点（继电器/“一个”触点），用于不同状态或错误信息。可以使用标准 FDT/DTM 软件配置该组件。
------	---	------	---

现 2.6 kV AC/DC 的 4 端电  
隔离  
工作电压 300  
V AC/DC , 过压等级 II,  
防污等级 2  
认证 cULus、ATEX  
IECEX、FM  
ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4  
ATEX 特征值 U0 = 10.6 V  
DC  
  
= 12 mA DC IO  
= 32 W PO  
标准  
值  
ACT20X-  
HDI-2SDO-2SDO-S





## Connection diagram



## 应用



## Block diagram



screenshot of "observe" with FDT2 / DTM software


**ACT20X-2HDI-2SDO-S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

尺寸图



Removable terminals with coding


## ACT20X-2HDI-2SDO-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

类型	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	版本
订货号	<a href="#">1082540000</a>	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式
GTIN (EAN)	4032248845439	
数量	200 ST	
类型	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	版本
订货号	<a href="#">1912130000</a>	ESG, 设备标识牌 x 13.5 mm, PA 66, 颜色编码: 透明, 插拔式
GTIN (EAN)	4032248541164	
数量	5 ST	

## 可配置接口



## 通用订货数据

类型	CBX200 USB	版本
订货号	<a href="#">8978580000</a>	
GTIN (EAN)	4032248813759	
数量	1 ST	