



预装 IE-导线, LWL-Breakout电缆, 多模, SC-Duplex-SC-Duplex, 黑色, 导线直径 50 µm

通用订货数据

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 版本         | 牵引电缆, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 50 µm, PUR, 5 m |
| 订货号        | <a href="#">8876430050</a>                              |
| 类型         | IE-FM5D2UE0005MSD0SD0X                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248609895                                           |
| 数量         | 1 items                                                 |

## IE-FM5D2UE0005MSD0SD0X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |       |         |               |
|----|-------|---------|---------------|
| 长度 | 5 m   | 长度 (英寸) | 196.8504 inch |
| 净重 | 232 g |         |               |

## 温度

|      |                |      |                |
|------|----------------|------|----------------|
| 存储温度 | -40 °C...80 °C | 工作温度 | -40 °C...80 °C |
| 安装温度 | -20 °C...60 °C |      |                |

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | ec04f349-cafb-46cc-9534-fcea3a3ae46c |

## 通用标准

|       |             |
|-------|-------------|
| 连接器标准 | IEC 61754-4 |
|-------|-------------|

## 标准

|       |             |
|-------|-------------|
| 连接器标准 | IEC 61754-4 |
|-------|-------------|

## LWL

|      |                                           |           |                                              |
|------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| 光纤类型 | GOF, 多重模式, OM2                            | 衰减        | 850 nm时, 2.3 dB/km, &le; 0.5 dB/km 在 1300 nm |
| 插入损耗 | ≤ 0.4 dB                                  | 回流损失 (衰减) | ≥ 30 dB                                      |
| 带宽   | 850 nm时, 500 MHz*km, 1300 nm时, 500 MHz*km |           |                                              |

## 右插头

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 插头, 右 | SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽 |
|-------|-----------------------------------------|

## 左插头

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 插头, 左 | SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽 |
|-------|-----------------------------------------|

## 插头

|       |                                         |       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 插头, 右 | SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽 | 插头, 左 | SC-Duplex, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽 |
|-------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|

## 电缆的机械和材料属性

|            |      |            |         |
|------------|------|------------|---------|
| 卤素         | 不    | 最小弯曲半径, 多次 | 77 mm   |
| 最小弯曲半径, 单次 | 25mm | 弯曲循环       | 100,000 |

技术数据

电缆结构

|      |           |      |                |
|------|-----------|------|----------------|
| 护套直径 | 6 mm      | 护套颜色 | 黑色             |
| 护套材料 | PUR       | 电缆结构 | Break-out 拖拽电缆 |
| 一次涂覆 | 245.00 µm | 芯线直径 | 50 µm          |

分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002607    | ETIM 9.0    | EC002607    |
| ETIM 10.0   | EC002607    | ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 |             |             |

图纸

分解图纸

