

**VSPC TAZ 4CH 24V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



- 带有非接地压敏电阻 (MOV) 的插拔式防雷器, 用作线  
圈保护电路
- 对于浪涌保护应用, 连至 GND 的外部导线必须连接在  
VSPC BASE FG 上 (例如连接 8-10 和 9-5)
- 插拔式防雷器, 带无中断和无抗阻的插入和拔出
- 可通过 V-TEST 测试设备进行测试
- VSPC 底座中集成 PE 接地线, 安全放电高达 20 kA  
(8/20  $\mu$ s), 对 PE 安全放电为 2.5 kA (10/350  $\mu$ s)

**通用订货数据**

版本	Surge protection for instrumentation and control, without warning function / function indicator
订货号	<a href="#">8924650000</a>
类型	VSPC TAZ 4CH 24V
GTIN (EAN)	403224869629 1
数量	1 items

## VSPC TAZ 4CH 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

UL File Number Search [UL 网站](#)

UL 证书号 E311081

## 尺寸和重量

深	69 mm	深度 (英寸)	2.7165 inch
高度	90 mm	高度 (英寸)	3.5433 inch
宽度	17.8 mm	宽度 (英寸)	0.7008 inch
净重	40 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...80 °C	工作温度	-40 °C...70 °C
湿度	5...96 %		

## 失效概率

SIL 符合 IEC 61508	3	MTTF	3567 a
SFF	100 %	λges	32
PFH 1*10 <sup>-9</sup> 1/h	0		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

## 绝缘参数 (EN 50178)

过压等级	III	污染等级	2
------	-----	------	---

## 额定数据UL

UL 证书号	E311081	UL 证书	UL 497b Certificate - PDF/ E311081VOL1SEC2.pdf (application/pdf)
--------	---------	-------	--

## IEC / EN 额定数据

回路数	2	信号触点	否
额定电压 (交流)	24 V	额定电压 (直流)	28 V
额定电流 I <sub>N</sub>	10 A	输出端电压保护水平 线-线 1 kV/μs	50 V
输出端电压保护水平 线-PE 1kV/μs	55 V	输出端电压保护水平 线-线 8/20 μs	55 V
电压类型	直流电	保险装置	10 A
通道电阻	0.20 Ω	电容	680 pF
标准	According to IEC61643-21	IEC 61643-21等级	C3
最大持续工作电压, U <sub>c</sub> (AC)	28 V	最大持续工作电压 U <sub>c</sub> (DC)	39 V
浪涌电流强度 C3	20 A 10/1000 μs	过载故障模式	模式 1
额定负载电流 I <sub>L</sub>	10 A	放电电流 I <sub>n</sub> (8/20μs) 导线-导线	0.05 kA

## VSPC TAZ 4CH 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

放电电流 I <sub>最大</sub> (8/20μs) 线-线	0.1 kA
-----------------------------------	--------

## 通用参数

光学功能显示	不	行业	测量控制系统
类型	无遥信功能 / 状态显示	类型	端子, 其他
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	橙色
防护等级	IP20		

## CSA 保护数据

气体组别 D	IIA	气体组别 A、B	IIC
气体组别 C	IIB	内置电容, 最大值 LI	0 μH
内置电容, 最大 CI	4 nF	输入电压, 最大 Ui	39 V

## 详细认证情况

GOST 认证	GOST-Zertifikat - PDF/7950_n1-n4.pdf (application/pdf)
---------	--

## 电气数据

电压类型	直流电
------	-----

## 通用数据

回路数	2	防护等级	IP20
颜色编码	橙色		

## 联接参数

联接类型	VSPC BASE 内可插拔
------	----------------

## 等级 IECEx/ATEX/cUL

cUL 认证	cUL Certificate - pdf/ VSPC.PDF (application/pdf)
--------	---

## 保修

质保期	5年
-----	----

## 重要注意事项

产品信息	必须使用外部线桥来连接 PE。模式 2 : SPD 的限压部分已被 SPD 内部一个很小的阻抗所短路。线路不可运行, 但是设备仍受到短路保护。
------	---

## 分类

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-01
ECLASS 15.0	27-17-15-01		


VSPC TAZ 4CH 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

www.weidmueller.com


开关符号



插图类似

Cate- gory	Testing pulse	Surge voltage	Surge current	Pulse Type
C1	Quick- rising edge	0.5 - 2 kV with 1.2/50 µs	0.25 - 1 kA mit 8/20 µs	300 Surge voltage arrester
C2	Quick- rising edge	2 - 10 kV with 1.2/50 µs	1 - 5 kA mit 8/20 µs	10 Surge voltage arrester
C3	Quick- rising edge	≥ 1 kV with 1 kV/µs	10 - 100 A mit 10/10000 µs	300 Surge voltage arrester
D1	High power	≥ 1 kV	0.5 - 2.5 kA mit 10/350 µs	2 Arrester for lightning current and surge voltages

Discharge capacity



Komplettmodul

## VSPC TAZ 4CH 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

www.weidmueller.com

## 用于 VSPC 的 V-TEST 测试设备



## V-TEST

• 用于检查可插拔过压保护器 PU I、PU II 和 VSPC 系列的保护功能的测试设备

• 执行 IEC 62305 标准（关于定期测试）的设备

• 简便易用的设备带有集成电池组，用于现场测量

• LCD 结果显示屏

• 双语菜单

• 包括保护袋和电源


• 用户友好的德语和英语导航 V-TEST 是一款外形小巧的便携式测试仪器，用于插入式电涌保护器 VARITECTOR (VSPC) 以及电源线 PU I 和 PU II 的电涌保护器。

可按照 IEC 62305-3 (DIN VDE 0185 第 3 部分) 制定的测试计划使用该仪器来对魏德米勒过电压保护器进行保护功能测试。在带有背光的显示器中，测试结果会以“OK”或“Not OK”来表示。

## 通用订货数据

类型	V-TEST	版本	
订货号	<a href="#">8951860000</a>	雷击和电涌保护, 测试装置	
GTIN (EAN)	4032248743100		
数量	1 ST		

## Plus



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

• 打印好的标记号选择多

• 标记条可迅速安装

• 适用于所有魏德米勒接插件

• 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

类型	DEK 5/5 PLUS MC NE WS	版本	
订货号	<a href="#">1854490000</a>	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00	
GTIN (EAN)	4032248393596	Weidmueller, 白色	
数量	1000 ST		

VSPC TAZ 4CH 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

直接接地



可插拔式电涌保护器 VSPC 的底座，内置接地点。可以安全释放 20 kA (8/20 μs) 和 2.5 kA (10/350 μs) 的电流。

通用订货数据

类型	VSPC BASE 4SL	版本	
订货号	<a href="#">8924700000</a>	版本	Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing
GTIN (EAN)	4032248696345		
数量	1 ST		

通过火花隙实现间接 / 浮动接地，也适用于防爆区。



拔插式VSPC 电涌保护底座。中性阻抗VSPC底座中有集成PE接地脚和 浮动接地PE连接 (FG) 通过内置 火花间隙, 安全放电达20kA (8/20μs), 对PE安全放电为2.5kA (10/350μs)。 适合用于未接地的信号电路。

通用订货数据

类型	VSPC BASE 4SL FG	版本	
订货号	<a href="#">8924260000</a>	版本	Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing
GTIN (EAN)	4032248695904		
数量	1 ST		

VSPC TAZ 4CH 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

直接接地



可插拔式电涌保护器 VSPC 的底座，内置接地点。可以安全释放 20 kA (8/20 μs) 和 2.5 kA (10/350 μs) 的电流。

通用订货数据

类型	VSPC BASE 2/4CH	版本
订货号	<a href="#">8924740000</a>	Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing
GTIN (EAN)	4032248696383	
数量	1 ST	

通过火花隙实现间接 / 浮动接地，也适用于防爆区。



拔插式VSPC 电涌保护底座。中性阻抗VSPC底座中有集成PE接地脚和 浮动接地PE连接 (FG) 通过内置 火花间隙, 安全放电达20kA (8/20μs), 对PE安全放电为2.5kA (10/350μs)。 适合用于未接地的信号电路。

通用订货数据

类型	VSPC BASE 2/4CH FG	版本
订货号	<a href="#">8924300000</a>	Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing
GTIN (EAN)	4032248695942	
数量	1 ST	