

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**用于非绝缘端头**

圆形端头, 管状端头, 端子插针, 并联或串联端头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 10mm ² , 25mm ² , 锯齿状压接
订货号	9006220000
类型	CTN 25 D4
GTIN (EAN)	4008190198633
数量	1 items

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**尺寸和重量**

宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
净重	653.78 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于不带绝缘保护的连接器, 10-25 mm ²	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	---	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	25 mm ²	经碾压处理的铜接头, 最大	25 mm ²
经碾压处理的桶接头, 最小	10 mm ²	Crimpart/-profil	锯齿状压接

触点描述

插针类型	非绝缘接头	导线最大压接面积, AWG	AWG 4
导线最小压接面积, AWG	AWG 8	压接范围, 最大	25 mm ²
最小压接面积	10 mm ²		

分类


ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸




CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件


www.weidmueller.com

10 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KQN-M4/-10	版本
订货号	1494010000	电缆端头, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
数量	100 ST	
类型	KQN-M5/-10	版本
订货号	1494020000	电缆端头, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
数量	100 ST	
类型	KQN-M6/-10	版本
订货号	1494030000	电缆端头, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
数量	100 ST	
类型	KQN-M8/-10	版本
订货号	1494040000	电缆端头, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
数量	100 ST	
类型	KQN-M10/-10	版本
订货号	1494050000	电缆端头, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
数量	100 ST	
类型	KQN-M12/-10	版本
订货号	1494060000	电缆端头, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
数量	100 ST	

16 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头


CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**通用订货数据**

类型	KQN-M5/-16	版本
订货号	1494070000	电缆端头, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
数量	100 ST	
类型	KQN-M6/-16	版本
订货号	1494080000	电缆端头, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
数量	100 ST	
类型	KQN-M8/-16	版本
订货号	1494090000	电缆端头, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
数量	100 ST	
类型	KQN-M10/-16	版本
订货号	1494100000	电缆端头, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
数量	100 ST	
类型	KQN-M12/-16	版本
订货号	1494110000	电缆端头, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
数量	100 ST	

25 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KQN-M5/-25	版本
订货号	1494120000	电缆端头, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
数量	50 ST	
类型	KQN-M6/-25	版本
订货号	1494130000	电缆端头, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
数量	50 ST	
类型	KQN-M8/-25	版本
订货号	1494140000	电缆端头, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
数量	50 ST	
类型	KQN-M10/-25	版本
订货号	1494150000	电缆端头, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
数量	50 ST	


CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KQN-M12/-25	版本
订货号	1494160000	电缆端头, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
数量	50 ST	
类型	KQN-M16/-25	版本
订货号	1493490000	电缆端头, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
数量	50 ST	


10 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钢金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KQNG-M5/-10	版本
订货号	1492680000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
数量	100 ST	
类型	KQNG-M6/-10	版本
订货号	1492690000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
数量	100 ST	

16 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钢金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据


类型	KQNG-M6/-16	版本
订货号	1492700000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302493	
数量	50 ST	
类型	KQNG-M8/-16	版本
订货号	1492710000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302677	
数量	50 ST	

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


附件

10 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据


类型	KSN-10	版本
订货号	1492780000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
数量	100 ST	

16 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KSN-16	版本
订货号	1492790000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302745	
数量	100 ST	

25 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据


类型	KSN-25	版本
订货号	1492800000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
数量	50 ST	

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

10 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据


类型	VPLN/-10	版本
订货号	1492890000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² , 无
GTIN (EAN)	4050118302561	
数量	100 ST	

16 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPLN/-16	版本
订货号	1492900000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² , 无
GTIN (EAN)	4050118302714	
数量	100 ST	

25 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据


类型	VPLN/-25	版本
订货号	1492910000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ² , 无
GTIN (EAN)	4050118302646	
数量	100 ST	

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


附件

10 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据


类型	VSTN/10	版本
订货号	1493030000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² , 无
GTIN (EAN)	4050118302776	
数量	100 ST	

16 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/16	版本
订货号	1493040000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² , 无
GTIN (EAN)	4050118302981	
数量	100 ST	

25 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/25	版本
订货号	1493050000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ² , 无
GTIN (EAN)	4050118302783	
数量	100 ST	

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

备件

在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

通用订货数据

类型 ERTE GRIFFE CTO

订货号 [1121010000](#)

GTIN (EAN) 4032248902118

数量 1 ST

版本

压接工具, 备用件