数据信息页

SAIL-VSB-M12G-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒可以提供阀塞作为连接线，其中带有 M8/M12 插头，且单侧开放。阀塞的状态用一个 LED 显示。每个阀塞都有一个保护电路。魏德米勒系列包括符合 DIN 和工业标准的 A、B 和 C 型阀塞。阀塞拧紧后可达到 IP 67 防护等级。出口方向也是一个决定性因素，因此魏德米勒提供不同出口方向的版本。

通用订货数据

版本	阀门电缆（预装配），直插头 - 阀门插头, 结构 B 工业 (11 mm), M12 = A 编码, 电缆长度: 1.5 m, PUR, 黑色
订货号	9457680150
类型	SAIL-VSB-M12G-1.5U
GTIN (EAN)	4032248229116
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2027-02-28T00:00:00+01:00

数据信息页

SAIL-VSB-M12G-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致

尺寸和重量

净重	69.52 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

电缆技术参数

电缆长度	1.5 m	护套颜色	黑色
适用于拖曳电缆	是	芯线横截面积	0.5 mm²
带屏蔽	无	卤素	不
绝缘	PP	加速度	5 m/s²
最小弯曲半径，可变	10 x 电缆直径	最小弯曲半径，固定	5 x 电缆直径
弯曲循环	2 Mio	传输速率	200 m/s
护套材料	PUR	防焊接火花	无
颜色编码	棕色, 蓝色, 绿/黄	抗扭强度	0 °/m
静止时的温度范围	-50…80 °C	耐焊珠高温	无
移动中的温度范围	-25…80 °C	回路数	3
外径	4.6 mm ± 0.2 mm		

基本技术信息

编码	结构 B 工业 (11 mm), M12 = A 编码	联接螺纹	其他
插针镀层	镀锡	LED	是
类型	直插头 - 阀门插头	触点材料	CuZn
额定电压	24 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67, 拧入时	保护线路	稳压二极管
外壳温度范围	-25…+80 °C	拧紧力矩	M3 安装螺钉: 0.4 Nm, M12: 0.8 - 1.2Nm

分类

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		


SAIL-VSB-M12G-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸


尺寸图




尺寸图



插针分配方案



插针分配方案



接线图

