

## SAIL-VSA-M12G-0.6U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com



魏德米勒可以提供阀塞作为连接线，其中带有 M8/M12 插头，且单侧开放。阀塞的状态用一个 LED 显示。每个阀塞都有一个保护电路。魏德米勒系列包括符合 DIN 和工业标准的 A、B 和 C 型阀塞。阀塞拧紧后可达到 IP 67 防护等级。出口方向也是一个决定性因素，因此魏德米勒提供不同出口方向的版本。

## 通用订货数据

版本	阀门电缆（预装配），直插头 - 阀门插头, 结构 A (18 mm), M12 = A 编码, 电缆长度: 0.6 m, PUR, 黑色
订货号	<a href="#">9457010000</a>
类型	SAIL-VSA-M12G-0.6U
GTIN (EAN)	4008190311018
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2027-02-28T00:00:00+01:00

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 56 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

## 电缆技术参数

电缆长度	0.6 m	护套颜色	黑色
PE 功能	是	适用于拖曳电缆	是
芯线横截面积	0.5 mm <sup>2</sup>	带屏蔽	无
卤素	不	绝缘	PP
加速度	5 m/s <sup>2</sup>	最小弯曲半径, 可变	10 x 电缆直径
最小弯曲半径, 固定	5 * 直径	弯曲循环	2 Mio
传输速率	200 m/min	护套材料	PUR
电缆长度可配置	无	辐照交联	无
防焊接火花	无	颜色编码	棕色, 蓝色, 绿/黄
抗扭强度	0 °/m	静止时的温度范围	-50...80 °C
耐焊珠高温	无	移动中的温度范围	-25...80 °C
回路数	3 (2 + PE)		

## 基本技术信息

编码	结构 A (18 mm), M12 = A 编码	联接螺纹	其他
插针镀层	镀锡	LED	是
类型	直插头 - 阀门插头	外壳基本材料	TPU
绝缘电阻	10 <sup>9</sup> Ω	触点材料	CuZn
额定电压	24 V	额定电流	4 A
防护等级	IP65, IP67, 拧入时	污染等级	3
螺纹环材料	镀镍铜锌合金	保护线路	稳压二极管
外壳温度范围	-25...+80 °C	拧紧力矩	M3 安装螺钉: 0.4 Nm, M12: 0.8 - 1.2Nm

## 右插头

插头, 右 M12, A 编码, 回路数: 3, IP67, 笔直, 插头, 不带屏蔽

## 分类

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

SAIL-VSA-M12G-0.6U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图




尺寸图



插针分配方案



插针分配方案



接线图

