

LM 5.08/22/135 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



印刷电路板接线端子，采用久经验证的压线框联接，间距 5.00 和 5.08 mm。导线出线方向 90°、135° 和 180°。适用于最大 2.5 mm<sup>2</sup> 的导线截面积。

通用订货数据

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | PCB 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 22, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 压线框联接, 压接范围, 最大: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装 |
| 订货号        | <a href="#">9994730000</a>                                                                            |
| 类型         | LM 5.08/22/135 3.5SN OR BX                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248377008                                                                                         |
| 数量         | 50 items                                                                                              |
| 产品数据       | IEC: 630 V / 17.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 15 A / AWG 24 - AWG 14                 |
| 包装         | 盒装                                                                                                    |

## LM 5.08/22/135 3.5SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E60693

## 尺寸和重量

|         |             |         |             |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 深       | 13.9 mm     | 深度 (英寸) | 0.5472 inch |
| 高度      | 19 mm       | 高度 (英寸) | 0.748 inch  |
| 最低安装高度  | 15.5 mm     | 宽度      | 112.31 mm   |
| 宽度 (英寸) | 4.4216 inch | 净重      | 28.88 g     |

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 系统规格

|                        |                    |                        |          |
|------------------------|--------------------|------------------------|----------|
| 产品系列                   | OMNIMATE信号 - LM 系列 | 导线连接方式                 | 压线框联接    |
| 安装在印刷线路板上              | THT 焊接联接           | 导线出线方向                 | 135°     |
| 间距 P (单位 : mm)         | 5.08 mm            | 间距 P (单位 : inch)       | 0.200 "  |
| 回路数                    | 22                 | 插针排数                   | 1        |
| 由客户装配                  | 是                  | 层数                     | 1        |
| 每排最大邻近回路数              | 24                 | 焊脚长度 (l)               | 3.5 mm   |
| 焊针规格                   | 0.95 x 0.8 mm      | 焊接孔直径 (D)              | 1.3 mm   |
| 焊接孔直径公差 (D)            | + 0.1 mm           | 每回路的焊脚数目               | 1        |
| 直杆螺丝刀口尺寸               | 0.6 x 3.5          | 相关标准                   | DIN 5264 |
| 最小拧紧力矩                 | 0.4 Nm             | 最大拧紧力矩                 | 0.5 Nm   |
| 压接螺钉                   | M 2.5              | 剥线长度                   | 6 mm     |
| L1 (mm)                | 106.68 mm          | L1 (inch)              | 4.200 "  |
| 防触电保护 (按照DIN VDE 0470) | IP 20              | 防触电保护 (按照DIN VDE57106) | 手指安全保护   |
| 防护等级                   | IP20               | 通道电阻                   | 1.20 mΩ  |

## 材料数据

|                |            |                      |                                |
|----------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 绝缘材料           | Wemid (PA) | 颜色编码                 | 橙色                             |
| 比色表 (相似)       | RAL 2000   | 绝缘材料组                | I                              |
| 相比漏电起痕指数 (CTI) | ≥ 600      | Moisture Level (MSL) |                                |
| 阻燃等级符合 UL 94   | V-0        | 触点材料                 | 铜合金                            |
| 插针镀层           | 镀锡         | 涂层                   | 1-3 μm Ni, 4-6 μm SN           |
| 镀锡类型           | 亚光         | 焊接连接的焊层结构            | 1...3 μm Ni / 4...6 μm Sn matt |
| 最低存放温度         | -40 °C     | 最高存放温度               | 70 °C                          |
| 最低操作温度         | -50 °C     | 最高操作温度               | 120 °C                         |
| 最小安装温度         | -25 °C     | 最大安装温度范围             | 120 °C                         |

## 适用导线

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 压接范围, 最小     | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| 压接范围, 最大     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 24              |

## LM 5.08/22/135 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|                               |                        |         |                              |
|-------------------------------|------------------------|---------|------------------------------|
| 导线最大压接面积 AWG                  | AWG 14                 |         |                              |
| 单股导线的, 最小值 H05(07) V-U        | 0.2 mm <sup>2</sup>    |         |                              |
| 单股导线的, 最大值 H05(07) V-U        | 2.5 mm <sup>2</sup>    |         |                              |
| 软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K       | 0.2 mm <sup>2</sup>    |         |                              |
| 软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K       | 2.5 mm <sup>2</sup>    |         |                              |
| 最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.25 mm <sup>2</sup>   |         |                              |
| 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 1.5 mm <sup>2</sup>    |         |                              |
| 带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小   | 0.25 mm <sup>2</sup>   |         |                              |
| 最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1  | 1.5 mm <sup>2</sup>    |         |                              |
| 塞规符合 EN 60999 a x b ; ø       | 2.4 mm x 1.5 mm; 1.9mm |         |                              |
| 可压接导线                         | 导线连接 截面积               | 型号      | 细绞线                          |
|                               |                        | 标称      | 0.5 mm <sup>2</sup>          |
|                               | 管状端头                   | 剥线长度    | 标称 8 mm                      |
|                               |                        | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.5/12 OR</a>   |
|                               |                        | 剥线长度    | 标称 6 mm                      |
|                               |                        | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.5/6</a>       |
|                               | 导线连接 截面积               | 型号      | 细绞线                          |
|                               |                        | 标称      | 0.75 mm <sup>2</sup>         |
|                               | 管状端头                   | 剥线长度    | 标称 8 mm                      |
|                               |                        | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.75/12 W</a>   |
|                               |                        | 剥线长度    | 标称 6 mm                      |
|                               |                        | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.75/6</a>      |
|                               | 导线连接 截面积               | 型号      | 细绞线                          |
|                               |                        | 标称      | 1 mm <sup>2</sup>            |
|                               | 管状端头                   | 剥线长度    | 标称 8 mm                      |
|                               |                        | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.0/12 GE</a>   |
|                               |                        | 剥线长度    | 标称 6 mm                      |
|                               |                        | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.0/6</a>       |
|                               | 导线连接 截面积               | 型号      | 细绞线                          |
|                               |                        | 标称      | 0.25 mm <sup>2</sup>         |
|                               | 管状端头                   | 剥线长度    | 标称 8 mm                      |
|                               |                        | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.25/10 HBL</a> |
|                               |                        | 剥线长度    | 标称 5 mm                      |
|                               |                        | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.25/5</a>      |
|                               | 导线连接 截面积               | 型号      | 细绞线                          |
|                               |                        | 标称      | 0.34 mm <sup>2</sup>         |
|                               | 管状端头                   | 剥线长度    | 标称 8 mm                      |
|                               |                        | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.34/10 TK</a>  |

参考文本

根据产品和额定电压选择管状端头的长度。塑料套环的外径不应大于节距 (P)

## 额定数据符合 CSA 标准

|                    |                   |                    |                |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 机构                 | CSA               | CSA 认证号            | 200039-1815154 |
| 额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V             | 额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V          |
| 额定电流 (使用组 B / CSA) | 18 A              | 额定电流 (使用组 D / CSA) | 10 A           |
| 导线最小压接面积, AWG,     | AWG 24            | 导线最大压接面积, AWG      | AWG 14         |
| 参见认证参数             | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 |                    |                |

## 额定数据符合 UL 1059 标准

|                        |        |                        |        |
|------------------------|--------|------------------------|--------|
| 机构                     | CURUS  | cURus 证书号              | E60693 |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V  | 额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V  |
| 额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 15 A   | 额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A   |
| 导线最小压接面积, AWG          | AWG 24 | 导线最大压接面积, AWG          | AWG 14 |

编制日期 22.01.2026 08:58:04 MEZ

目录日期 / 图纸

## LM 5.08/22/135 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

参见认证参数

规格为最大值, 详情参见认证证书。

## 包装

|        |           |        |           |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 包装     | 盒装        | VPE 长度 | 240.00 mm |
| VPE 宽度 | 165.00 mm | VPE 高度 | 80.00 mm  |

## 类型测试

|             |      |                                                                        |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 测试标识的耐久性    | 标准   | DIN EN 60512-1-1 / 01.03                                               |
|             | 测试   | 原产地标志, 类型鉴别, 插口距, 材料类型, 批准标识 UL, 批准标识 CSA, 耐久性                         |
|             | 评价   | 可用                                                                     |
| 测试 可夹紧 截面积  | 标准   | DIN EN 60999-1 章节 7 和 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 12.02 |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 0.2 mm <sup>2</sup>                                      |
|             |      | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.2 mm <sup>2</sup>                                      |
|             |      | 导体类型和导线截面积 扭绞 1.5 mm <sup>2</sup>                                      |
|             |      | 导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm <sup>2</sup>                                      |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 24/1                                                    |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 24/19                                                   |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 14/1                                                    |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 14/19                                                   |
|             | 评价   | 传递                                                                     |
| 导体损坏和意外松动测试 | 标准   | DIN EN 60999-1 章节 9.4 / 12.00                                          |
|             | 要求   | 0.2 kg                                                                 |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.25 mm <sup>2</sup>                                     |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 24/1                                                    |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 24/19                                                   |
|             | 评价   | 传递                                                                     |
|             | 要求   | 0.3 kg                                                                 |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 0.5 mm <sup>2</sup>                                      |
|             | 评价   | 传递                                                                     |
|             | 要求   | 0.4 kg                                                                 |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 扭绞 1.5 mm <sup>2</sup>                                      |
|             | 评价   | 传递                                                                     |
|             | 要求   | 0.7 kg                                                                 |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm <sup>2</sup>                                      |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 14/1                                                    |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 14/19                                                   |
| 拉出测试        | 评价   | 传递                                                                     |
|             | 标准   | DIN EN 60999-1 章节 9.5 / 12.00                                          |
|             | 要求   | ≥10 N                                                                  |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.25 mm <sup>2</sup>                                     |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 24/1                                                    |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 24/19                                                   |
|             | 评价   | 传递                                                                     |
|             | 要求   | ≥20 N                                                                  |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H05V-U0.5                                                   |
|             | 评价   | 传递                                                                     |
|             | 要求   | ≥40 N                                                                  |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H07V-K1.5                                                   |
|             | 评价   | 传递                                                                     |
|             | 要求   | ≥50 N                                                                  |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H07V-U2.5                                                   |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 14/1                                                    |
|             |      | 导体类型和导线截面积 AWG 14/19                                                   |

## 技术数据

| 评价

传递

## 额定数据符合 IEC 标准

|                         |                        |                         |               |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 依据标准进行测试                | IEC 60664-1, IEC 61984 | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C) | 17.5 A        |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C) | 16 A                   | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C) | 17.5 A        |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C) | 14.2 A                 | 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)   | 630 V         |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)  | 320 V                  | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)  | 250 V         |
| 额定冲击电压 (过电压等级 II/污染等级2) | 4 kV                   | 额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级2) | 4 kV          |
| 额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级3) | 4 kV                   | 瞬时耐电流                   | 3 x 1s, 120 A |


## 重要注意事项

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IPC 标准的符合性 | 符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 备注         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>P on drawing = pitch</li> <li>Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |  |  |


## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |


产品图片



Dimensional drawing



Graph



## LM 5.08/22/135 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SDIS 0.6X3.5X100           | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">2749810000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              |                                                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                                      |
| 类型         | SDS 0.6X3.5X100            | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">2749340000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              |                                                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                                      |

## 十字螺丝刀, Phillips型



十字螺丝刀, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, 符合 ISO 8764-PH, 铬顶尖, 高质软手柄

## 通用订货数据

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 类型         | SDK PH0 X 60               | 版本                                     |
| 订货号        | <a href="#">2749400000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3 mm, 60 mm, 刀片厚度 (A): 0 |
| GTIN (EAN) | 4050118895629              |                                        |
| 数量         | 1 ST                       |                                        |