



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 32 A, Počet pólů: 25, Rozteč v mm (P): 6.50, Izolované: Ne, Šířka: 0.9 mm
Číslo objednávky	0134000000
Typ	QB 25/6.5/11.5 SAKR
GTIN (EAN)	4008 1901 18945
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	13.24 mm	Hloubka (v palcích)	0.5213 inch
Výška	158.6 mm	Výška (v palcích)	6.2441 inch
Šířka	0.9 mm	Šířka (v palcích)	0.0354 inch
Čistá hmotnost	7.84 g		

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze pro příčnou propojku

Údaje materiálu

Základní materiál Cu Zn Barevný Šedá

Další technická data

Typ upevnění Přišroubováno Návod k instalaci Přímá montáž
Typ montáže Přišroubováno

Data hodnocení

Jmenovitý proud 32 A

Rozměry

Rozteč v mm (P) 6.50 mm

Všeobecně

Počet pólů 25 Návod k instalaci Přímá montáž

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		