

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Weidmüller nabízí odbočovací svorky pro různé typy sběrníkových systémů. V závislosti na aplikaci lze rozlišovat mezi izolovanými a neizolovanými svorkami.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Svorka (připojení přípojnice)
Číslo objednávky	0475360000
Typ	ZB 4K GE/GN
GTIN (EAN)	4008 190188047
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E60693
Č. osvědčení (cURusEX)	E184763

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	20.4 mm	Hloubka (v palcích)	0.8031 inch
Výška	19 mm	Výška (v palcích)	0.748 inch
Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0.2362 inch
Čistá hmotnost	3.72 g		

Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze pro přípojnicí 10 x 3 mm

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX)	DEMKO03ATEX136028U	Č. osvědčení (IECEX)	IECEXULD13.0005U
Průřez vodiče max. (ATEX)	4 mm ²	Průřez vodiče max. (IECEX)	4 mm ²
Značení EN 60079-7	Ex eb II C Gb	Ex 2014/34/EU značka	II 2 G D

Bezpečnostní upozornění
 Installation instructions:
 The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.
 When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given.

Technické údaje

Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.
List of restrictions:
The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.

Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel	Izolační materiál	PA
Barevný	zelená / žlutá		

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA)	10 AWG	Č. osvědčení (CSA)	12400-237
Průřez vodiče min. (CSA)	26 AWG		

Další technická data

Návod k instalaci	Průchodka (pouzdro)	Typ montáže	Příšroubováno
-------------------	---------------------	-------------	---------------

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	4 mm ²
------------------	-------------------

Rozměry

TS 35 offset	39 mm
--------------	-------

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR)	12 AWG	Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR)	20 AWG
Č. osvědčení (UR)	E60693	Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR)	20 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR)	12 AWG		

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Utahovací moment, max.	1 Nm	Utahovací moment, min.	0.5 Nm
Délka odizolování	16 mm	Typ připojení	Upínací třmen
Upínací rozsah, max.	6 mm ²	Upínací rozsah, min.	0.5 mm ²
Svěrný šroub	M 3	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	4 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.5 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, min.	0.5 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	6 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0.5 mm ²

Technické údaje**Všeobecně**

Návod k instalaci

Průchodka (pouzdro)

Klasifikace

ETIM 8.0

EC000001

ETIM 9.0

EC000001

ETIM 10.0

EC000001

ECLASS 14.0

27-25-01-16

ECLASS 15.0

27-25-01-16