
Datový list

EP 2/BW SAKG46/32 HP/DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SAK řada, Bočnice, Tmavě béžová, 75.5 mm
Číslo objednávky	0271900000
Typ	EP 2/BW SAKG46/32 HP/DB
GTIN (EAN)	4008190172497
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-04-30T00:00:00+02:00

Datový list

EP 2/BW SAKG46/32 HP/DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	90.5 mm	Hloubka (v palcích)	3.563 inch
Výška	160 mm	Výška (v palcích)	6.2992 inch
Šířka	75.5 mm	Šířka (v palcích)	2.9724 inch
Čistá hmotnost	51.2 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8689236b-1c04-4b82-9d8d-177abb5f9950

Specifikace systému

Verze	s koncovou konzolou

Údaje materiálu

Základní materiál	Plast	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Příchytka	Ano	Typ upevnění	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne	Aretace	k upevnění šroubem

Rozměry

Rozteč v mm (P)	160.00 mm	TS 32 offset	80 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		