



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze                | VPMS (záslepka v mosazi), Nulovací zástrčka, zavřené, PG 16, 6 mm, Mosaz poniklovaná |
| Číslo objednávky     | <a href="#">0295000000</a>                                                           |
| Typ                  | VP 16-MS65                                                                           |
| GTIN (EAN)           | 4008190001032                                                                        |
| Množství             | 100 items                                                                            |
| Stav objednávky      | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.                                      |
| K dispozici do       | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                            |
| Alternativní výrobek | <a href="#">VP 16-K54</a>                                                            |

## Technické údaje

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Rozměry a hmotnosti

|                      |       |                      |             |
|----------------------|-------|----------------------|-------------|
| Výška                | 9 mm  | Výška (v palcích)    | 0.3543 inch |
| Délka                | 9 mm  | Délka (v palcích)    | 0.3543 inch |
| Průměr               | 26 mm | Tloušťka stěny, min. | 0.5 mm      |
| Tloušťka stěny, max. | 5 mm  | Čistá hmotnost       | 10.55 g     |

## Teploty

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Provozní teplota | -40 °C...100 °C |
|------------------|-----------------|

## Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203 |

## Všeobecné informace

|                               |                        |                               |          |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| Průměr hlavice                | 26.00 mm               | Těsnicí O-kroužek             | NBR      |
| Silikon                       | Ne                     | Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C   |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C                 | Halogen                       | Ne       |
| Stupeň krytí                  | IP68 - 5 bar (30 min.) | Kabelová průchodka            | PG       |
| Základní materiál             | Mosaz poniklovaná      | Průměr těsnění                | 22.50 mm |
| Těsnění                       | NBR                    | Vnější závit                  | PG 16    |
| Délka závitu                  | 6 mm                   |                               |          |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

**Nákresy**

