

## BLDF 5.08/07/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



Výkonné řetězové řešení pro sběrnice aplikace s vysokým výkonem je také vhodné pro 400 V pomocné napájení s proudovou zatížitelností 18,5 A. Velký rozsah upnutí (do průřezu vodiče 2,5 mm<sup>2</sup>) je vzhledem k nízkému poklesu napětí vhodný zejména pro dlouhé sběrnice kabely nebo vysoké proudy.

Čtyři varianty s přírubou, včetně patentované uvolňovací západky, umožňují uživatelsky příznivé odpojovací systémy.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box |
| Číslo objednávky | <a href="#">1001200000</a>                                                                                                                               |
| Typ              | BLDF 5.08/07/180 SN OR BX                                                                                                                                |
| GTIN (EAN)       | 4032248817535                                                                                                                                            |
| Množství         | 32 items                                                                                                                                                 |
| Údaje výrobku    | IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG 26                                                                  |
| Balení           | Box                                                                                                                                                      |

## Technical data

## Osvědčení

Schválení



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS                  | Shoda                  |
| UL File Number Search | <a href="#">Web UL</a> |
| Č. osvědčení (cURus)  | E60693                 |

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                     |             |
|----------------|----------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 28.3 mm  | Hloubka (v palcích) | 1.1142 inch |
| Výška          | 24.7 mm  | Výška (v palcích)   | 0.9724 inch |
| Šířka          | 35.56 mm | Šířka (v palcích)   | 1.4 inch    |
| Čistá hmotnost | 20.19 g  |                     |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Systémové parametry

|                                                        |                                   |                                                      |                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Skupina produktů                                       | OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08 | Typ připojení                                        | Připojení v provozu            |
| Metoda připojení vodiče                                | Připojení PUSH IN s akčním členem | Rozteč v mm (P)                                      | 5.08 mm                        |
| Rozteč v palcích (P)                                   | 0.200 "                           | Směr výstupu vodiče                                  | 180°                           |
| Počet pólů                                             | 7                                 | L1 v mm                                              | 30.48 mm                       |
| L1 v palcích                                           | 1.200 "                           | Počet řad                                            | 1                              |
| Množství řady kolíků                                   | 1                                 | Jmenovitý průřez                                     | 2.5 mm²                        |
| Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Bezpečné před dotykem prstů       | Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP20 zapojené/ IP10 nezapojené |
| Stupeň krytí                                           | IP20                              | Objemový odpor                                       | ≤5 mΩ                          |
| Může být kódováno                                      | Ano                               | Délka odizolování                                    | 10 mm                          |
| Hrot šroubováku                                        | 0,6 x 3,5                         | Standard hrotu šroubováku                            | DIN 5264                       |
| Cykly zapojování                                       | 25                                | Zásuvná síla / pól, max.                             | 9.5 N                          |
| Tažná síla / pól, max.                                 | 7.5 N                             |                                                      |                                |

## Balení

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Balení    | Box       | Délka VPE | 350.00 mm |
| Šířka VPE | 135.00 mm | Výška VPE | 35.00 mm  |

## Jmenovité údaje propojovacího konektoru podle normy DIN IEC

|                                                                      |        |                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Propojovací konektor s jmenovitým proudem, max. počet pólů (Ta=40°C) | 19.9 A | Propojovací konektor s jmenovitým proudem, min. počet pólů (Ta=20°C) | 28.1 A |
| Jmenovitý proud propojka, min. počet pólů (Ta=40°C)                  | 24.2 A | Propojovací konektor s jmenovitým proudem, max. počet pólů (Ta=20°C) | 23.3 A |

## Údaje o materiálu

|                        |          |                              |          |
|------------------------|----------|------------------------------|----------|
| Izolační materiál      | PBT      | Barevný                      | Oranžová |
| Barevný graf (podobné) | RAL 2000 | Skupina izolačního materiálu | IIIa     |

## BLDF 5.08/07/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                    |            |                                     |                            |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 200      | Moisture Level (MSL)                |                            |
| Klasifikace hořlavosti UL 94       | V-0        | Materiál kontaktu                   | Slitina                    |
| Povrch kontaktu                    | pocínované | Struktura vrstev kontaktu konektoru | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| Skladovací teplota, min.           | -40 °C     | Skladovací teplota, max.            | 70 °C                      |
| Provozní teplota, min.             | -50 °C     | Provozní teplota, max.              | 100 °C                     |
| Teplotní rozsah, instalace, min.   | -30 °C     | Teplotní rozsah, instalace, max.    | 100 °C                     |

## Vodiče vhodné k připojení

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Upínací rozsah, min.                                | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Upínací rozsah, max.                                | 3.31 mm <sup>2</sup> |
| Průřez propojení AWG, min.                          | AWG 26               |
| Průřez propojení AWG, max.                          | AWG 12               |
| Pevné, min. H05(07) V-U                             | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Pevné, max. H05(07) V-U                             | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Pružné, min. H05(07) V-K                            | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Pružné, max. H05(07) V-K                            | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max.   | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.          | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.          | 2.5 mm <sup>2</sup>  |

Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a 2,8 mm x 2,0 mm  
x b; ø

|                         |                         |                                    |                            |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Upínatelný vodič        | Průřez připojení vodiče | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem    |
|                         |                         | jmen.                              | 0.5 mm <sup>2</sup>        |
| vodičová koncovka       |                         | Délka odizolování                  | jmen. 12 mm                |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0,5/16 OR</a> |
|                         |                         | Délka odizolování                  | jmen. 10 mm                |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0,5/10</a>    |
| Průřez připojení vodiče |                         | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem    |
|                         |                         | jmen.                              | 0.75 mm <sup>2</sup>       |
| vodičová koncovka       |                         | Délka odizolování                  | jmen. 12 mm                |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0,75/16 W</a> |
|                         |                         | Délka odizolování                  | jmen. 10 mm                |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H0,75/10</a>   |
| Průřez připojení vodiče |                         | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem    |
|                         |                         | jmen.                              | 1 mm <sup>2</sup>          |
| vodičová koncovka       |                         | Délka odizolování                  | jmen. 12 mm                |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H1,0/16D R</a> |
|                         |                         | Délka odizolování                  | jmen. 10 mm                |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H1,0/10</a>    |
| Průřez připojení vodiče |                         | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem    |
|                         |                         | jmen.                              | 1.5 mm <sup>2</sup>        |
| vodičová koncovka       |                         | Délka odizolování                  | jmen. 10 mm                |
|                         |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H1,5/10</a>    |

## Technical data

|  |                         |                                    |                              |
|--|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|  | Průřez připojení vodiče | Délka odizolování                  | jmen. 12 mm                  |
|  |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H1,5/16 R</a>    |
|  |                         | Typ                                | zapojeno tenkým vodičem      |
|  |                         | jmen.                              | 2.5 mm <sup>2</sup>          |
|  | vodičová koncovka       | Délka odizolování                  | jmen. 10 mm                  |
|  |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H2,5/10</a>      |
|  |                         | Délka odizolování                  | jmen. 13 mm                  |
|  |                         | Doporučená dutinka na konci vodiče | <a href="#">H2,5/16DS BL</a> |

Referenční text Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P). Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí.

## Jmenovité údaje podle IEC

|                                                                       |                        |                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| testováno podle normy                                                 | IEC 60664-1, IEC 61984 | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)                           | 20.8 A           |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)                           | 17.4 A                 | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)                           | 17.9 A           |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)                           | 14.9 A                 | Propojovací konektor s jmenovitým proudem, min. počet pólů (Ta=20°C)  | 28.1 A           |
| Propojovací konektor s jmenovitým proudem, max. počet pólů (Ta=20°C)  | 23.3 A                 | Jmenovitý proud propojka, min. počet pólů (Ta=40°C)                   | 24.2 A           |
| Propojovací konektor s jmenovitým proudem, max. počet pólů (Ta=40°C)  | 19.9 A                 | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2           | 400 V            |
| Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2          | 320 V                  | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3          | 250 V            |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2  | 4 kV                   | Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 4 kV             |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 4 kV                   | Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu                              | 3 x 1 s se 120 A |

## Jmenovité údaje podle CSA

|                                              |                                                                            |                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                               | CSA                                                                        | Č. osvědčení (CSA)                           | 200039-1121690 |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 300 V                                                                      | Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 300 V          |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)  | 18.5 A                                                                     | Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)  | 10 A           |
| Průřez vodiče AWG, min.                      | AWG 12                                                                     | Průřez vodiče AWG, max.                      | AWG 26         |
| Odkaz na hodnoty pro schválení               | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |                                              |                |

## Jmenovité údaje podle UL 1059

|                                                  |                                                                            |                                                  |        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Institut (cURus)                                 | CURUS                                                                      | Č. osvědčení (cURus)                             | E60693 |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V                                                                      | Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 300 V  |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)  | 18.5 A                                                                     | Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)  | 10 A   |
| Průřez vodiče, AWG, min.                         | AWG 12                                                                     | Průřez vodiče, AWG, max.                         | AWG 26 |
| Odkaz na hodnoty pro schválení                   | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |                                                  |        |

BLDF 5.08/07/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Důležitá poznámka


|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poznámky  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.</li> <li>• The test point can only be used as potential-pickup point.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

### Klasifikace


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Drawings

### Obrázek výrobku




### Dimensional drawing




### Graph

BLDF 5.08/180 - SL 5.08HC../90




### Graph

BLDF 5.08/180 - SL 5.08HC../90



### Graph


BLDF 5.08/180 - SLF 5.08../180



Uncompromising functionality High vibration resistance


**Drawings**

**Výhoda produktu**




Solid PUSH IN contact Safe and durable

**Výhoda produktu**



Cost-effective wiring Quick and intuitive operation


**Výhoda produktu**



Wide clamping range Tool-free wire connection

## Accessories

## Kódovací prvky



Připojuje pouze to, co má být připojeno: správné připojení na správném místě.

Kódovací prvky a blokové zařízení jasně přiřazují připojovací prvky během výrobního procesu a provozu. Kódovací prvky a blokové zařízení se vkládají před montáží nebo během fáze osazování kabelu. Alternativa společnosti Weidmüller online konfigurace pomocí konfigurátoru variant pro okódování před dodávkou. Nesprávná instalace na obvodové desce a nesprávné zapojení připojovacích prvků už není možné. Výhoda: žádné řešení problémů při výrobě a žádné provozní chyby u uživatele.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BLZ/SL KO BK BX            | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">1545710000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, černá, |
| objednávky |                            | Počet pólů: 1                                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              |                                                                     |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                     |
| Typ        | BLZ/SL KO OR BX            | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">1573010000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek,        |
| objednávky |                            | Oranžová, Počet pólů: 1                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              |                                                                     |
| Množství   | 100 ST                     |                                                                     |

## Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">2749340000</a> | Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka |
| objednávky |                            | čepele (A): 0.6 mm                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              |                                                                     |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                     |
| Typ        | SDS 0.6X3.5X200            | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">9010110000</a> | Šroubovák, Šroubovák                                                |
| objednávky |                            |                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248300754              |                                                                     |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                     |
| Typ        | SDIS 0.6X3.5X100           | Verze                                                               |
| Číslo      | <a href="#">2749810000</a> | Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka |
| objednávky |                            | čepele (A): 0.6 mm                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              |                                                                     |
| Množství   | 1 ST                       |                                                                     |



## BLDF 5.08/07/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SLDF 5.08



Konektor samec pro montáž skrz panel s volitelnou zamykací funkcí. Vnitřní připojení jako jsou plochá lopatka nebo pájený spoj. Tyto konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLDF 5.08 L/F 7 SN OR BX   | Verze                                                              |
| Číslo      | <a href="#">1599180000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, 5.08 mm, Počet pólů: 7, |
| objednávky |                            | 180°, Připojení s plochým břítem, Pájené připojení, Box            |
| GTIN (EAN) | 4008190016999              |                                                                    |
| Množství   | 30 ST                      |                                                                    |

## SL 5.08/135



Konektory samci se směrem vývodu 135°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/07/135 3.2SN OR... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1603110000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7,         |
| GTIN (EAN) | 4008190166267              | 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box      |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                       |

## SL 5.08/135B



Konektory samci se směrem vývodu 135°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

## BLDF 5.08/07/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Counterpart

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/07/135B 3.2SN O... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1605580000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,   |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet        |
| GTIN (EAN) | 4008190171940              | pólů: 7, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, |
| Množství   | 50 ST                      | Box                                                                   |

## SL 5.08/180



Konektory samci s rovným směrem vývodu. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/07/180 3.2SN OR... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1517760000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7,         |
| GTIN (EAN) | 4008190096373              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box      |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                       |

## SL 5.08/180B



Konektory samci s rovným směrem vývodu. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/07/180B 3.2SN O... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1520060000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,   |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet        |
| GTIN (EAN) | 4008190116095              | pólů: 7, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, |
| Množství   | 50 ST                      | Box                                                                   |

## BLDF 5.08/07/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL 5.08/90




Konektory samci se směrem vývodu 90°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/07/90 3.2SN OR ... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1508560000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,    |
| GTIN (EAN) | 4008190097257              | Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box            |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                       |

## SL 5.08/90B




Konektory samci se směrem vývodu 90°. Délka pinů je optimalizovaná pro pájení vlnou. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/07/90B 3.2SN OR... | Verze                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">1510860000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,      |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet           |
| GTIN (EAN) | 4008190086497              | pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                          |

## SL 5.08HC/180



Konektory samci v plastu vyztuženém skelnými vlákny s rovným směrem vývodu; optimalizováno pro pájení vlnou. Variantu s přírubou (F) lze přišroubovat na příslušný protikus nebo na obvodovou desku. Při použití verze s pájecí přírubou (LF) není k připojení k obvodové desce potřeba použít šroub navíc. To také chrání pájené spoje před mechanickým namáháním. Všechny konektory samce lze manuálně kódovat, nebo je lze objednat předem kódované. HC = Vysoký proud.

## BLDF 5.08/07/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmuller.com

## Counterpart

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08HC/07/180 3.2SN ... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1148230000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7,         |
| GTIN (EAN) | 4032248934201              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box         |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                       |
| Typ        | SL 5.08HC/07/180 3.2SN ... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1146470000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7,         |
| GTIN (EAN) | 4032248108862              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box      |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                       |

## SL 5.08HC/180B




Konektory samci v plastu vyztuženém skelnými vlákny s rovným směrem vývodu; optimalizováno pro pájení vlnou. Variantu s přírubou (F) lze přišroubovat na příslušný protikus nebo na obvodovou desku. Při použití verze s pájecí přírubou (LF) není k připojení k obvodové desce potřeba použít šroub navíc. To také chrání pájené spoje před mechanickým namáháním. Všechny konektory samce lze manuálně kódovat, nebo je lze objednat předem kódované. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08HC/07/180B 3.2SN... | Verze                                                                  |
| Číslo      | <a href="#">1149570000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,    |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet         |
| GTIN (EAN) | 4032248935055              | pólů: 7, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                        |
| Typ        | SL 5.08HC/07/180B 3.2SN... | Verze                                                                  |
| Číslo      | <a href="#">1147470000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,    |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet         |
| GTIN (EAN) | 4032248933549              | pólů: 7, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová,  |
| Množství   | 50 ST                      | Box                                                                    |

## SL 5.08HC/180G



Konektory samci v plastu vyztuženém skelnými vlákny s rovným směrem vývodu; optimalizováno pro pájení vlnou. Variantu s přírubou (F) lze přišroubovat na příslušný protikus nebo na obvodovou desku. Při použití verze s pájecí přírubou (LF) není k připojení k obvodové desce potřeba použít šroub navíc. To také chrání pájené spoje před mechanickým namáháním. Všechny konektory samce lze manuálně kódovat, nebo je lze objednat předem kódované. HC = Vysoký proud.

## BLDF 5.08/07/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmuller.com

## Counterpart

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08HC/07/180G 3.2SN... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1148800000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7,        |
| GTIN (EAN) | 4032248935505              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box        |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                      |
| Typ        | SL 5.08HC/07/180G 3.2SN... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1146840000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7,        |
| GTIN (EAN) | 4032248108633              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box     |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                      |

## SL 5.08HC/90




Konektory samci z plastu vyztuženého skelnými vlákny s 90° směrem vývodu; optimalizováno pro pájení vlnou. Variantu s přírubou (F) lze přišroubovat na příslušný protikus nebo na obvodovou desku. Při použití verze s pájecí přírubou (LF) není k připojení k obvodové desce potřeba použít šroub navíc. To také chrání pájené spoje před mechanickým namáháním. Všechny konektory samce lze manuálně kódovat, nebo je lze objednat předem kódované. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08HC/07/90 3.2SN B... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1155080000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,    |
| GTIN (EAN) | 4050118050769              | Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box               |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                       |
| Typ        | SL 5.08HC/07/90 3.2SN O... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1146830000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,    |
| GTIN (EAN) | 4050118051452              | Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box            |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                       |

## SL 5.08HC/90B



Konektory samci z plastu vyztuženého skelnými vlákny s 90° směrem vývodu; optimalizováno pro pájení vlnou. Variantu s přírubou (F) lze přišroubovat na příslušný protikus nebo na obvodovou desku. Při použití verze s pájecí přírubou (LF) není k připojení k obvodové desce potřeba použít šroub navíc. To také chrání pájené spoje před mechanickým namáháním. Všechny konektory samce lze manuálně kódovat, nebo je lze objednat předem kódované. HC = Vysoký proud.

## BLDF 5.08/07/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Counterpart

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08HC/07/90B 3.2SN ... | Verze                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">1155630000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,      |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet           |
| GTIN (EAN) | 4050118050301              | pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box    |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                          |
| Typ        | SL 5.08HC/07/90B 3.2SN ... | Verze                                                                    |
| Číslo      | <a href="#">1148200000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,      |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet           |
| GTIN (EAN) | 4050118050998              | pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                          |

## SLDV 5.08/180




Konektory samci s délkou pájecích pinů optimalizovanou pro pájení vlnou. Tyto konektory samci mají místo na označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 5.08V/14/180 3.2SN ... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1725700000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 14,        |
| GTIN (EAN) | 4032248061990              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box      |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                       |

## SLDV 5.08/90



Konektory samci s délkou pájecích pinů optimalizovanou pro pájení vlnou. Tyto konektory samci mají místo na označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 5.08V/14/90 3.2 SN ... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1725220000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 14,        |
| GTIN (EAN) | 4032248060627              | 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Box       |
| Množství   | 20 ST                      |                                                                       |

## BLDF 5.08/07/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SLDV 5.08/90B




Konektory samci s délkou pájecích pinů optimalizovanou pro pájení vlnou. Tyto konektory samci mají místo na označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 5.08V/14/90B 3.2 SN... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1726330000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Rybiny k upevnění bloků,   |
| objednávky |                            | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet        |
| GTIN (EAN) | 4032248061303              | pólů: 14, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, |
| Množství   | 20 ST                      | Box                                                                   |

## SL-SMT 5.08/180 Box



Rovný, otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/07/180 1.... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1775652001</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7,         |
| GTIN (EAN) | 4032248157594              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box         |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                       |
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/07/180 3.... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1838030000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7,         |
| GTIN (EAN) | 4032248348091              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box         |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                       |

## BLDF 5.08/07/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 5.08/180 Tape




Rovný, otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/07/180 1.... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1775654001</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7,         |
| GTIN (EAN) | 4032248159635              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape        |
| Množství   | 250 ST                     |                                                                       |

## SL-SMT 5.08/180G Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/07/180G 1... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1775972001</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7,        |
| GTIN (EAN) | 4032248158966              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box        |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                      |
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/07/180G 3... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1838260000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7,        |
| GTIN (EAN) | 4032248348329              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box        |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                      |



## BLDF 5.08/07/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 5.08/180G Tape




Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/07/180G 1... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1775974001</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7,        |
| GTIN (EAN) | 4032248160198              | 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape       |
| Množství   | 250 ST                     |                                                                      |

## SL-SMT 5.08/270GH Box




Rovný, otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/07/270GH ... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1877420000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7,        |
| GTIN (EAN) | 4032248468058              | 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box        |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                      |

## SL-SMT 5.08/270GH Tape



Rovný, otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## BLDF 5.08/07/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Counterpart

## Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/07/270GH ... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1877640000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7,        |
| GTIN (EAN) | 4032248468232              | 270°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape       |
| Množství   | 335 ST                     |                                                                      |

## SL-SMT 5.08/270GL Box



Rovný, otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/07/270GL ... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1877540000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7,        |
| GTIN (EAN) | 4032248468164              | 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box        |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                      |

## SL-SMT 5.08/270GL Tape



Rovný, otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/07/270GL ... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1877790000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7,        |
| GTIN (EAN) | 4032248468447              | 270°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape       |
| Množství   | 350 ST                     |                                                                      |

## BLDF 5.08/07/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



Otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě, 90° zahnutý. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/07/90 1.5... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1774812001</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,    |
| GTIN (EAN) | 4032248155859              | Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box               |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                       |
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/07/90 3.2... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1780000000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,    |
| GTIN (EAN) | 4032248165322              | Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box               |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                       |

## SL-SMT 5.08HC/90 Tape



Otevřený konektor samec odolný proti vysoké teplotě, 90° zahnutý. Baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/07/90 1.5... | Verze                                                                 |
| Číslo      | <a href="#">1774814001</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, otevřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,    |
| GTIN (EAN) | 4032248167708              | Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape              |
| Množství   | 350 ST                     |                                                                       |

## BLDF 5.08/07/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 5.08HC/90G Box



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/07/90G 1.... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1775052001</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,   |
| GTIN (EAN) | 4032248156511              | Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Box              |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                      |
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/07/90G 3.... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1780230000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,   |
| GTIN (EAN) | 4032248165551              | Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, černá, Box              |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                      |

## SL-SMT 5.08HC/90G Tape



Konektor samec odolný proti vysoké teplotě, baleno v krabici nebo na pásce. Na pásce, s 1,5 mm pájecími piny, optimalizováno pro automatickou montáž. 3,2 mm pájecí hrot vhodný pro pájení přetavením a vlnou. Konektory samci nabízejí prostor pro označení a lze je kódovat. HC = Vysoký proud.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/07/90G 1.... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1775054001</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Připojení |
| objednávky |                            | pájením přetavením průchozím otvorem, 5.08 mm, Počet pólů: 7, 90°,   |
| GTIN (EAN) | 4032248167777              | Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, pocínované, černá, Tape             |
| Množství   | 350 ST                     |                                                                      |

## BLDF 5.08/07/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SLF 5.08/180 SN




Konektor samec s PUSH IN připojením a rovným vývodem, použití s BLF 5.08HC jako aplikace vodič-vodič pro panelové průchodky. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLF 5.08/07/180 SN BK BX   | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1335650000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 7,      |
| objednávky |                            | 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 |
| GTIN (EAN) | 4050118138894              | mm², Box                                                             |
| Množství   | 48 ST                      |                                                                      |
| Typ        | SLF 5.08/07/180 SN OR BX   | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1335380000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 7,      |
| objednávky |                            | 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 |
| GTIN (EAN) | 4050118138573              | mm², Box                                                             |
| Množství   | 48 ST                      |                                                                      |

## SLF 5.08/180B SN



Konektor samec s PUSH IN připojením a rovným vývodem, použití s BLF 5.08HC jako aplikace vodič-vodič pro panelové průchodky. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLF 5.08/07/180B SN BK ... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1335880000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 7,      |
| objednávky |                            | 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 |
| GTIN (EAN) | 4050118139211              | mm², Box                                                             |
| Množství   | 48 ST                      |                                                                      |
| Typ        | SLF 5.08/07/180B SN OR ... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1335490000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 7,      |
| objednávky |                            | 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 |
| GTIN (EAN) | 4050118138597              | mm², Box                                                             |
| Množství   | 48 ST                      |                                                                      |

## BLDF 5.08/07/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SLF 5.08/180DF SN




Konektor samec s PUSH IN připojením a rovným vývodem, použití s BLF 5.08HC jako aplikace vodič-vodič pro panelové průchodky. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLF 5.08/07/180DF SN OR... | Verze                                                                |
| Číslo      | <a href="#">1353640000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 7,      |
| objednávky |                            | 180°, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 3.31 |
| GTIN (EAN) | 4050118156355              | mm², Box                                                             |
| Množství   | 30 ST                      |                                                                      |

## SLT 5.08/180DF SN




Konektory samci se šroubovým připojením TOP. Konektor samec poskytuje prostor na označení a lze jej kódovat.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLT 5.08/07/180DF SN OR... | Verze                                                           |
| Číslo      | <a href="#">1353420000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, |
| objednávky |                            | 180°, Připojení TOP, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box        |
| GTIN (EAN) | 4050118155877              |                                                                 |
| Množství   | 30 ST                      |                                                                 |

## SLT 5.08B



Konektory samci se šroubovým připojením TOP. Konektor samec poskytuje prostor na označení a lze jej kódovat.

## BLDF 5.08/07/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Counterpart

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLT 5.08/07/180B SN OR ... | Verze                                                           |
| Číslo      | <a href="#">1611760000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, |
| objednávky |                            | 180°, Připojení TOP, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box        |
| GTIN (EAN) | 4008190192648              |                                                                 |
| Množství   | 50 ST                      |                                                                 |

## SLS 5.08/180 SN




Konektory samci se šroubovým systémem připojení upínacím třmenem. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/07/180 SN OR BX   | Verze                                                           |
| Číslo      | <a href="#">1627140000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, |
| objednávky |                            | 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31 |
| GTIN (EAN) | 4008190199654              | mm², Box                                                        |
| Množství   | 48 ST                      |                                                                 |

## SLS 5.08/180B



Konektory samci se šroubovým systémem připojení upínacím třmenem. Konektory samci poskytují prostor na označení a lze je kódovat.

## Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/07/180B SN OR ... | Verze                                                           |
| Číslo      | <a href="#">1627290000</a> | Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 5.08 mm, Počet pólů: 7, |
| objednávky |                            | 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 3.31 |
| GTIN (EAN) | 4008190199807              | mm², Box                                                        |
| Množství   | 48 ST                      |                                                                 |