



Podobné ilustraci

Vlastnostmi vázacích pásků jsou maximální vázací síla a dlouhá životnost. Ocelové vázací pásky poskytují trvalé připevnění v extrémních podmínkách, jako jsou vysoké teploty nebo silné chemické vlivy.

- Zcela potažené nerezové vázací pásky
- Bezpečný zamykací mechanismus umožňující rychlé a jednoduché použití
- Lze připevnit rukou nebo pomocí nástroje
- Tyto vázací pásky jsou doporučeny pro speciální aplikace, jako například pro použití se solným roztokem, v extrémních teplotách nebo v žíravém prostředí.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelové vázací pásky, 7.9 x 360 mm, Nerezová ocel potažená polyesterem, 1112 N
Číslo objednávky	1015320000
Typ	SCT-C 7.9/360
GTIN (EAN)	403224872429 1
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E524836

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.26 mm	Hloubka (v palcích)	0.0102 inch
Výška	360 mm	Výška (v palcích)	14.1732 inch
Šířka	7.9 mm	Šířka (v palcích)	0.311 inch
Čistá hmotnost	7.48 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-80...150 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	165 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Instalační materiály

Odolné proti UV záření	Ano	Pro znovuotevření	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	None	Rozsah provozní teploty, max.	150 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-80 °C	Halogen	Ne
Průměr kabelu, max.	100 mm	Základní materiál	Nerezová ocel potažená polyesterem
Pevnost v tahu	1112 N	Průměr svazku, max.	100 mm
Pevnost v tahu (síla v librách)	250 lbf	Průměr svazku, min.	20 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Nákresy

Výkres

