



Podobné ilustraci

Vlastnostmi vázacích pásků jsou maximální vázací síla a dlouhá životnost. Ocelové vázací pásky poskytují trvalé připevnění v extrémních podmínkách, jako jsou vysoké teploty nebo silné chemické vlivy.

- Zcela potažené nerezové vázací pásky
- Bezpečný zamykací mechanismus umožňující rychlé a jednoduché použití
- Lze připevnit rukou nebo pomocí nástroje
- Tyto vázací pásky jsou doporučeny pro speciální aplikace, jako například pro použití se solným roztokem, v extrémních teplotách nebo v žíravém prostředí.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelové vázací pásky, 7.9 x 680 mm, Nerezová ocel potažená polyesterem, 1112 N
Číslo objednávky	<a href="#">1015340000</a>
Typ	SCT-C 7.9/680
GTIN (EAN)	4032248724314
Množství	100 items

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	<a href="#">Web UL</a>
Č. osvědčení (cULus)	E524836

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0.26 mm	Hloubka (v palcích)	0.0102 inch
Výška	680 mm	Výška (v palcích)	26.7716 inch
Šířka	7.9 mm	Šířka (v palcích)	0.311 inch
Čistá hmotnost	12.14 g		

### Teploty

Rozsah provozní teploty	-80...150 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	165 °C		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Instalační materiály

Odolné proti UV záření	Ano	Pro znovuotevření	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	None	Rozsah provozní teploty, max.	150 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-80 °C	Halogen	Ne
Průměr kabelu, max.	200 mm	Základní materiál	Nerezová ocel potažená polyesterem
Pevnost v tahu	1112 N	Průměr svazku, max.	200 mm
Pevnost v tahu (síla v librách)	250 lbf	Průměr svazku, min.	20 mm

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Nákresy**

**Výkres**

