



SV 7.62HP/04/270MSF4 SC/04R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Kombinovaný 270° konektor samec s napájecími a signálními kontakty včetně samozajišťovací pojistky středové příruby s roztečí 7,62.

Umožňuje současné připojení napájení, signálů a (volitelně) EMC stínění. Ideální pro připojování servopohonů a asynchronních pohonů.

V kombinaci s konektorem samicí BVF 7,62HP/...BCF..R... splňuje požadavky IEC 61800-5-1 a umožňuje UL certifikaci podle UL 800 600 V

Bez konektoru samice zajišťuje protikusový profil minimálně >3 mm dotykové ochrany silového kontaktu při zkušebním tlaku prstů 20 N.

Samozajišťovací středová příruba snižuje požadavky na prostor o jednu šířku rozteče ve srovnání s běžnými řešeními.

Volitelně na požádání: bez příruby, s přídavnými šrouby nebo s pájecí přírubou.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, zavřená strana, Prostřední šroubovaná příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7,62 mm, Počet pólů: 4, 270°, Pájecí kolík, délka (l): 3,5 mm, pocínované, černá, Box |
| Číslo objednávky | 1090060000 |
| Typ | SV 7.62HP/04/270MSF4 SC/04R SN BK BX |
| GTIN (EAN) | 4032248861392 |
| Množství | 36 items |
| Údaje výrobku | IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 35 A |
| Balení | Box |

SV 7.62HP/04/270MSF4 SC/04R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda
UL File Number Search [Web UL](#)
Č. osvědčení (cURus) E60693

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 28.3 mm | Hloubka (v palcích) | 1.1142 inch |
| Výška | 14.9 mm | Výška (v palcích) | 0.5866 inch |
| Nejvyšší nebo nejnižší verze | 11.4 mm | Šířka | 46.69 mm |
| Šířka (v palcích) | 1.8382 inch | Čistá hmotnost | 12.14 g |

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Balení

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Balení | Box | Délka VPE | 350.00 mm |
| Šířka VPE | 137.00 mm | Výška VPE | 44.00 mm |

Specifikace systému - Hybridní deska | Technické údaje

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------|
| Rozteč v mm (hybrid) | jmen. | 3.81 mm | |
| | Hybridní komponent | Signal | |
| Rozteč v mm (signál) | 3.81 mm | | |
| Rozteč v palcích (hybrid) | jmen. | 0.15 " | |
| | Hybridní komponent | Signal | |
| Rozteč v palcích (signál) | 0.15 " | | |
| Počet pólů (hybrid) | jmen. | 4 | |
| | Hybridní komponent | Signal | |
| Počet pólů (signál) | 4 | | |
| Počet pájených kolíků na pól (hybrid) | Hybridní komponent | Signal | |
| | jmen. | 1 | |
| Počet pájených kolíků na pól (signál) | 1 | | |
| Rozměry pájecích pinů (hybrid) | Rozměry pájecích pinů | 0,8 x 0,8 mm | |
| | Hybridní komponent | Signal | |
| Rozměry pájecích pinů (signál) | 0,8 x 0,8 mm | | |
| Rozměry pájecích pinů = d tolerance (hybrid) | Rozměry pájecích pinů = d tolerance | Spodní tolerance s označením (ukazuje minimum) | -0,03 |
| | | Horní tolerance s označením (ukazuje maximum) | +0,01 |
| | | Tolerance, jednotka | mm |
| | Hybridní komponent | Signal | |
| Rozměry pájecích pinů = d tolerance (signál) | -0,03 / +0,01 mm | | |
| Průměr pájecího očka (hybrid) | Hybridní komponent | Signal | |
| | jmen. | 1.3 mm | |
| Průměr otvoru DPS (signál) | 1.3 mm | | |

SV 7.62HP/04/270MSF4 SC/04R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

| | | | |
|--|---|----------------|-----------|
| Tolerance průměru pájecího oka (hybrid) | Hybridní komponent | Signal | |
| | Tolerance průměru otvoru pájecího oka (D) | ± 0,1 mm | |
| | Tolerance průměru otvoru pájecího oka (D) | + 0,1 mm | |
| Tolerance průměru otvoru DPS (signál) | ± 0.1 mm | | |
| L2 in mm | 3.81 mm | | |
| L2 in inch | 0.150 " | | |
| Počet řad (hybrid) | Hybridní komponent | Signal | |
| Počet řad (signál) | 2 | | |
| Materiál kontaktu (hybrid) | Hybridní komponent | Signal | |
| | Materiál kontaktu | CuMg | |
| Materiál kontaktů (signál) | CuMg | | |
| Povrch kontaktu (hybrid) | Hybridní komponent | Signal | |
| | Povrch kontaktu | pocínované | |
| Povrch kontaktů (signál) | tinned | | |
| Struktura vrstev pájeného připojení (hybrid) | Struktura vrstev pájeného spojení | Materiál | Ni |
| | | Pevnost vrstvy | min. 1 µm |
| | | | max. 3 µm |
| | | Materiál | Sn |
| | | Pevnost vrstvy | min. 4 µm |
| max. 8 µm | | | |
| Hybridní komponent | Signal | | |
| Struktura vrstev pájeného připojení (signál) | 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn | | |
| Struktura vrstev kontaktu konektoru (hybrid) | Struktura vrstev kontaktu konektoru | Materiál | Ni |
| | | Pevnost vrstvy | min. 1 µm |
| | | | max. 3 µm |
| | | Materiál | Sn |
| | | Pevnost vrstvy | min. 4 µm |
| max. 8 µm | | | |
| Hybridní komponent | Signal | | |
| Struktura vrstev kontaktu konektoru (signál) | 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn | | |
| Jmenovité napětí pro třídu přepětí / úroveň závažnosti znečištění II/2 (hybrid) | Hybridní komponent | Signal | |
| | jmen. | 320 V | |
| Jmenovité napětí pro přepětí třídy / stupně znečištění II/2 (signál) | 320 V | | |
| Jmenovité napětí pro třídu přepětí / úroveň závažnosti znečištění III/2 (hybrid) | Hybridní komponent | Signal | |
| | jmen. | 160 V | |
| Jmenovité napětí pro přepětí třídy / stupně znečištění III/2 (signál) | 160 V | | |
| Jmenovité napětí pro třídu přepětí / úroveň závažnosti znečištění III/3 (hybrid) | Hybridní komponent | Signal | |
| | jmen. | 160 V | |
| Jmenovité napětí pro přepětí třídy / stupně znečištění III/3 (signál) | 160 V | | |
| Jmenovité pulzní napětí pro přepětí třídy / stupně znečištění II/2 (hybrid) | Hybridní komponent | Signal | |
| | jmen. | 2.5 kV | |
| Jmenovité pulzní napětí pro přepětí třídy / stupně znečištění II/2 (signál) | 2.5 kV | | |
| Jmenovité pulzní napětí pro přepětí třídy / stupně znečištění III/2 (hybrid) | Hybridní komponent | Signal | |
| | jmen. | 2.5 kV | |
| Jmenovité pulzní napětí pro přepětí třídy / stupně znečištění III/2 (signál) | 2.5 kV | | |
| Jmenovité pulzní napětí pro přepětí třídy / stupně znečištění III/3 (hybrid) | Hybridní komponent | Signal | |
| | jmen. | 2.5 kV | |
| Jmenovité pulzní napětí pro přepětí třídy / stupně znečištění III/3 (signál) | 2.5 kV | | |
| Jmenovitý proud, počet pólů (Tu=40 °C) (hybrid) | Hybridní komponent | Signal | |
| | min. | 12.7 A | |

SV 7.62HP/04/270MSF4 SC/04R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

| | | |
|--|--|----------------|
| Jmenovitý proud, počet pólů (Tu=20 °C) (hybrid) | Hybridní komponent | Signal |
| | min. | 14.2 A |
| Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu (hybrid) | Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu | 3 x 1 s s 80 A |
| | Hybridní komponent | Signal |
| Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu (signál) | 3 x 1s with 80 A | |
| Povrchová vzdálenost (hybrid) | Hybridní komponent | Signal |
| | min. | 4.38 mm |
| Vzdušná vzdálenost (hybrid) | Hybridní komponent | Signal |
| | min. | 3.6 mm |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) (Hybrid) | Hybridní komponent | Signal |
| | jmen. | 300 V |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) (Signál) | 300 V | |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA) (Hybrid) | Hybridní komponent | Signal |
| | jmen. | 50 V |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA) (Signál) | 50 V | |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) (Hybrid) | Hybridní komponent | Signal |
| | jmen. | 9 A |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) (Signál) | 9 A | |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA) (Hybrid) | Hybridní komponent | Signal |
| | jmen. | 9 A |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA) (Signál) | 9 A | |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) (Hybrid) | Hybridní komponent | Signal |
| | jmen. | 9 A |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) (Signál) | 9 A | |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) (Hybrid) | Hybridní komponent | Signal |
| | jmen. | 300 V |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) (Signál) | 300 V | |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059) (Hybrid) | Hybridní komponent | Signal |
| | jmen. | 50 V |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059) (Signál) | 50 V | |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) (Hybrid) | Hybridní komponent | Signal |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) (Hybrid) | Hybridní komponent | Signal |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) (Signál) | jmen. | 5 A |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) (Signál) | 5 A | |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059) (Hybrid) | Hybridní komponent | Signal |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059) (Signál) | jmen. | 5 A |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059) (Signál) | 5 A | |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) (Hybrid) | Hybridní komponent | Signal |

Parametry systému

| | | | |
|----------------------|--|------------------------------|-----------------|
| Skupina produktů | OMNIMATE Power - řada BV/SV 7.62HP | Typ připojení | Připojení desky |
| Montáž na PCB desku | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem | Rozteč v mm (P) | 7.62 mm |
| Rozteč v palcích (P) | 0.300 " | Výstupní tvarovka | 270° |
| Počet pólů | 4 | Počet pájených kolíků na pól | 2 |

SV 7.62HP/04/270MSF4 SC/04R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| Pájecí kolík, délka (l) | 3.5 mm | Tolerance délky pájecích pinů | +0.1 / -0.3 mm |
| Rozměry pájecích pinů | 0.8 x 1.0 mm | Průměr otvoru pájecího oka (D) | 1.4 mm |
| Tolerance průměru otvoru pájecího oka + 0,1 mm (D) | | L1 v mm | 30.48 mm |
| L1 v palcích | 1.200 " | L2 in mm | 3.81 mm |
| L2 in inch | 0.150 " | Počet řad | 1 |
| Množství řady kolíků | 1 | Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | safe to back of hand above the printed circuit board |
| Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP 20 | Objemový odpor | 2,00 mΩ |
| Může být kódováno | Ano | Utahovací moment šroubové příruby, min. | 0.2 Nm |
| Utahovací moment šroubové příruby, max. | 0.3 Nm | Cykly zapojování | 25 |
| Zásuvná síla / pól, max. | 12 N | Tažná síla / pól, max. | 7 N |

Údaje o materiálu

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Izolační materiál | PA GF | Barevný | černá |
| Barevný graf (podobně) | RAL 9011 | Skupina izolačního materiálu | I |
| Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 600 | Moisture Level (MSL) | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Materiál kontaktu | Slitina |
| Povrch kontaktu | pocínované | Struktura vrstev pájeného připojení | 1...3 μm Ni / 4...6 μm Sn matt |
| Struktura vrstev kontaktu konektoru | 1...3 μm Ni / 4...6 μm Sn matt | Skladovací teplota, min. | -40 °C |
| Skladovací teplota, max. | 70 °C | Provozní teplota, min. | -50 °C |
| Provozní teplota, max. | 130 °C | Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C |
| Teplotní rozsah, instalace, max. | 130 °C | | |

Jmenovité údaje podle IEC

| | | | |
|---|------------------------|---|------------------|
| testováno podle normy | IEC 60664-1, IEC 61984 | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) | 41 A |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) | 41 A | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) | 41 A |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) | 41 A | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 1000 V |
| Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 630 V | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 630 V |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 6 kV | Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 6 kV |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 6 kV | Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu | 3 x 1 s se 420 A |

Jmenovité údaje podle CSA

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| Institut (CSA) | CSA | Č. osvědčení (CSA) | 200039-1121690 |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 300 V | Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA) | 300 V |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 600 V | Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) | 33 A |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA) | 33 A | Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) | 5 A |
| Odkaz na hodnoty pro schválení | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. | | |

SV 7.62HP/04/270MSF4 SC/04R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Jmenovité údaje podle UL 1059

| | | | |
|--|--|--|--------|
| Institut (cURus) | CURUS | Č. osvědčení (cURus) | E60693 |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V | Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059) | 300 V |
| Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 600 V | Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) | 35 A |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059) | 33 A | Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) | 5 A |
| Povrchová vzdálenost, min. | 9.6 mm | Vzdušná vzdálenost, min. | 6.9 mm |
| Odkaz na hodnoty pro schválení | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. | | |

Důležitá poznámka

| | |
|-----------|--|
| IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
| Poznámky | <ul style="list-style-type: none"> • Technical specifications refer to the power contacts • Technical data of signal contacts: 50V / 5A, stripping length 8mm • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Specifications of diagram: P1=7.62 mm; P2=3.81 mm • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • MFX and MSFX: X= Position of the middle flange e.g. MF2, MSF3 • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002637 | ETIM 9.0 | EC002637 |
| ETIM 10.0 | EC002637 | ECLASS 14.0 | 27-46-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-03-01 | | |


SV 7.62HP/04/270MSF4 SC/04R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Dimensional drawing



Dimensional drawing



Příslušenství

Kódovací prvky



Zásuvná připojení výkonové elektroniky – optimalizováno pro moderní technologie pohonů, například startéry motorů, frekvenční měniče a servo-řadiče.

OMNIMATE Power stanoví nové měřítko – se zvýšenou bezpečností a inovativními řešeními – například s připojitelným stíněním, integrovanými signálovými kontakty a jednoručním ovládáním.

Tři produktové řady nabízejí další výhody:

- Rozšiřitelnost orientovanou na aplikace: od kompaktního konektoru 4 mm² pro proud 29 A (IEC) nebo 20 A (UL) až po robustní 16mm² konektory na 76 A (IEC) nebo 54 A (UL)
- Neomezené používání až do 1 000 V (IEC) nebo 600 V (UL)
- Široké spektrum možností montáže optimalizované podle aplikace

Naše služby:

Navrhněte si vlastní konektory jednoduše použitím konfigurátoru produktů.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | BV/SV 7.62HP KO | Verze |
| Číslo | 1937590000 | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Kódovací prvek, černá, |
| objednávky | | Počet pólů: 1 |
| GTIN (EAN) | 4032248608881 | |
| Množství | 50 ST | |