


Obrázek výrobku



Podobné ilustraci



Všeobecné objednací údaje

Verze	RS řada, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi 0,15 pozlacené tenkou vrstvou, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC +5 % / -15 %, Trvalý proud: 3 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
Číslo objednávky	1100860000
Typ	RS 30 230VAC BL/SL 1U
GTIN (EAN)	4008190029814
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2017-12-15T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	TRS 230VAC RC 1CO

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	56 mm	Hloubka (v palcích)	2.2047 inch
Výška	74 mm	Výška (v palcích)	2.9134 inch
Šířka	11.2 mm	Šířka (v palcích)	0.4409 inch
Čistá hmotnost	36.1 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...60 °C	Provozní teplota	-25 °C...40
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí	230 V AC +5 % / -15 %	Jmenovitý proud AC	3.2 mA
Jmenovité výkonové údaje	0,8 VA	Ukazatel stavu	Ne

Strana zátěže

Rated switching voltage	250 V AC	Max. četnost spínání při jmenovité zátěži 0.1 Hz	
Max. spínací napětí, AC	250 V	Špičkový proud	8 A
AC spínací výkon (odporový), max.	2000 VA	Odložení zapnutí	≤ 10 ms
Odložení vypnutí	≤ 9 ms	Typ kontaktu	1 CO contact (AgNi 0.15 gold flashed)
Elektrická životnost DC cívky	> 5x105 spínací cykly	Mechanická životnost	20x 106 spínací cykly
Min. spínací výkon	250 mW		

Obecné údaje

Verze	pájené relé	Nosná lišta	TS 32, TS 35
Testovací tlačítko k dispozici	No	Indikátor pozice mechanického přepínače	Ne
Barevný	Oranžová		

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	250 V	Závažnost znečištění	2
Kategorie rázového napětí	III	Povrchové a vzdušné vzdálenosti vstup – > 3 mm výstup	
Impulse withstand voltage	4 kV	Stupeň krytí	IP20

Technické údaje**Data připojení**

Metoda připojení vodiče	Šroubové připojení	Délka odizolování, jmenovité připojení	8 mm
Rozsah sevření, jmenovité připojení	2.5 mm ²	Upínací rozsah, min.	0.5 mm ²
Upínací rozsah, max.	4 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		