
Datový list

# FAD CTLX HE40 32DI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Přední adaptér pro kartu Control-Logix od společnosti Rockwell s 20- a 36-pólovými konektory. Napájení lze přivádět přímo k přednímu adaptéru a lze je rozvádět společně nebo jednotlivě po bajtech (8 signálů).

## Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Verze | Rozhraní, FAD, Specifické, Zásuvné konektory podle IEC 60603-13 / DIN 41651 40p |
| Číslo objednávky | 1127940000 |
| Typ | FAD CTLX HE40 32DI |
| GTIN (EAN) | 4032248909452 |
| Množství | 1 items |
| Stav objednávky | Přerušeno |

# Datový list

## FAD CTLX HE40 32DI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Technické údaje

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| Schválení |  |
| ROHS | Shoda |

### Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Šířka | 110 mm | Šířka (v palcích) | 4.3307 inch |
| Délka | 34.5 mm | Délka (v palcích) | 1.3583 inch |
| Čistá hmotnost | 1371.51 g | | |

### Teploty

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skladovací teplota | -40...60 °C | Provozní teplota | -25...50 |

### Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|---|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

### Údaje o připojení

| | | | |
|---|---|---|---|
| Napájecí zásuvné konektory | SL/BLZ 3,5 mm | Připojení ke kartě | 1756-IB32 |
| Připojení (strana periferie) | Zásuvné konektory podle IEC 60603-13 / DIN 41651 40p | Připojení k PLC | Rockwell Control-Logix |

### Jmenovité údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Provozní napětí | 30 V AC / 60 V DC | Max. proud na kanál | 1 A |
| Max. proud na bajt | 2 A | | |

### Koordinace izolace (EN50178)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Podle normy | DIN EN 50178 | Jmenovité napětí izolace | < 50 V AC |
| Kategorie přepětí | III | Závažnost úrovně znečištění | 2 |
| Test pulzního napětí (1,2/50µs) | 0.5 kV | Zkušební napětí izolace AC | 0.35 kV |

### Připojení napájení

| | | | |
|---|---|---|---|
| Typ připojení | Šroubové připojení | Upínací rozsah, min. | 0.08 mm² |
| Upínací rozsah, max. | 1.5 mm² | Pevné, min. H05(07) V-U | 0.5 mm² |
| Pevné, max. H05(07) V-U | 1.5 mm² | Pružné, min. H05(07) V-K | 0.5 mm² |
| Pružné, max. H05(07) V-K | 1.5 mm² | Pružné s objímkou, max. | 1.5 mm² |
| Průřez vodiče, min. AWG | AWG 28 | Průřez vodiče, max. AWG | AWG 14 |
| Utahovací moment, min. | 0.2 Nm | Utahovací moment, max. | 0.25 Nm |
| Délka odizolování | 6 mm | | |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |

# FAD CTLX HE40 32DI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Nákresy

