

RSF PLC 2W 32IO FUS Z


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Kompaktní rozhraní pro přenos 32 digitálních vstupních/výstupních signálů (RSF SPS).

- Signály volitelně s bajtovým seskupením (lze nastavit pomocí propojky).
- Lze přepínat mezi pozitivním a negativním signálem (nastavení pomocí propojky)
- Volitelná LED stavová kontrolka ukazuje stav a provozní napětí.
- Každý obvod lze chránit pomocí 5x20 mm jednotlivých pojistek.
- K dispozici se systémem připojení svorkou s tažnou pružinou nebo šrouby.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Rozhraní, RSF PLC, Pojistka, 2drát, Připojení s kotevní svorkou
Číslo objednávky	1128250000
Typ	RSF PLC 2W 32IO FUS Z
GTIN (EAN)	4032248909759
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno

RSF PLC 2W 32IO FUS Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	72 mm	Hloubka (v palcích)	2.8346 inch
Výška	109 mm	Výška (v palcích)	4.2913 inch
Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	575 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40...60 °C	Provozní teplota	-25...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aeee3697a

Obecné údaje

Stavový displej LED kanálu	Zelená (záporné -) / červená (kladné +)	Pojistka kanálu	500 mA
LED stav napětí napájení	žlutá	Pojistka napájení	2,5 A
Výchozí nastavení	Společné - připojení		

Údaje o připojení

Počet pólů (řídící strana)	40pólová zástrčka	Napájení připojení	LM2NZF 5,08 mm
Systém kabeláže	2drát	Připojení (strana periferie)	LM2NZF 5,08 mm
Připojení k řídící straně	Zásuvný konektor v souladu s IEC60603-13 / DIN41651		

Jmenovité údaje

Provozní napětí	24 V DC ± 10 %	Max. proud na běžný pól	3 A
Max. proud na kanál	1 A	Max. proud na bajt	2 A

Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy	DIN EN 50178	Jmenovité napětí izolace	<50 V AC
Kategorie přepětí	III	Závažnost úrovně znečištění	2
Test pulzního napětí (1,2/50μs)	0.5 kV	Zkušební napětí izolace AC	0.35 kV

Připojovací pole

Min. průřez vodiče, AWG	AWG 24	Typ připojení	Připojení s kotevní svorkou
Objímka s plastovou manžetou, max.	1.5 mm ²	Pružné s objímkou, min.	0.25 mm ²
Pružné s objímkou, max.	1.5 mm ²	Pružné, max. H05(07) V-K	1.5 mm ²
Pružné, min. H05(07) V-K	0.2 mm ²	Pevné, max. H05(07) V-U	2.5 mm ²

RSF PLC 2W 32IO FUS Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Pevné, min. H05(07) V-U	0.2 mm ²	Délka odizolování	7.5 mm
Rozsah upnutí, max.	2.5 mm ²	Rozsah upnutí, min.	0.13 mm ²
Max. průřez vodiče, AWG	AWG 14		

Připojení napájení

Typ připojení	Připojení s kotevní svorkou	Upínací rozsah, min.	0.13 mm ²
Upínací rozsah, max.	2.5 mm ²	Pevné, min. H05(07) V-U	0.2 mm ²
Pevné, max. H05(07) V-U	2.5 mm ²	Pružné, min. H05(07) V-K	0.2 mm ²
Pružné, max. H05(07) V-K	1.5 mm ²	Pružné s objímkou, max.	1.5 mm ²
Pružné s objímkou, min.	0.25 mm ²	Koncovka s plastovou objímkou, max.	1.5 mm ²
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 24	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 14
Délka odizolování	7.5 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		