



Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Všeobecné objednací údaje

Verze	RS řada, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgNi 0,15 pozlacené tenkou vrstvou, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC $\pm 10\%$, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
Číslo objednávky	1129421001
Typ	RS 30 12VDC LD LP 1A
GTIN (EAN)	4032248046065
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2023-08-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	TRPL 12-60VUC 1CO

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	56 mm	Hloubka (v palcích)	2.2047 inch
Výška	70 mm	Výška (v palcích)	2.7559 inch
Šířka	11.2 mm	Šířka (v palcích)	0.4409 inch
Čistá hmotnost	26.4 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...60 °C	Provozní teplota	-25 °C...40
Vlhkost	Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí	12 V DC ± 10 %	Jmenovitý proud DC	6.1 mA
Jmenovité výkonové údaje	0,45 W	Ukazatel stavu	Červená LED
Ochranný obvod	Nulová dioda, Ochrana před záměnou polarity		

Strana zátěže

Rated switching voltage	250 V AC	Max. četnost spínání při jmenovité zátěži 0.1 Hz	
Max. spínací napětí, AC	250 V	Špičkový proud	8 A
AC spínací výkon (odporový), max.	2000 VA	Odložení zapnutí	≤ 8 ms
Odložení vypnutí	< 7ms	Typ kontaktu	1 NO contact (AgNi 0.15 gold flashed)
Elektrická životnost DC cívky	> 5x10 ⁵ spínací cykly	Mechanická životnost	20x 10 ⁶ spínací cykly
Min. spínací výkon	250 mW		

Obecné údaje

Verze	pájené relé	Nosná lišta	TS 32, TS 35
Testovací tlačítko k dispozici	No	Indikátor pozice mechanického přepínače	Ne
Barevný	Oranžová		

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	250 V	Závažnost znečištění	2
Kategorie rázového napětí	III	Povrchové a vzdušné vzdálenosti vstup - > 3 mm výstup	

Technické údaje

Impulse withstand voltage	4 kV	Stupeň krytí	IP20
---------------------------	------	--------------	------

Data připojení

Metoda připojení vodiče	Šroubové připojení	Délka odizolování, jmenovité připojení	8 mm
Rozsah sevření, jmenovité připojení	2.5 mm ²	Upínací rozsah, min.	0.5 mm ²
Upínací rozsah, max.	4 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		