


FP TERMINAL LG MPB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Výkonové rozvaděče FieldPower® podporují bezchybnou instalaci v extrémně krátkém čase.

Odbočky a funkce integrované v krytu je možné jednoduše zasunout.

Robustní s vysokým stupněm ochrany.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FieldPower® Box, AC, IP20, v kompletním stavu, Polykarbonát, Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN, Distribuce
Číslo objednávky	1206530000
Typ	FP TERMINAL LG MPB
GTIN (EAN)	4032248988150
Množství	1 items

FP TERMINAL LG MPB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	59 mm	Hloubka (v palcích)	2.3228 inch
Výška	159 mm	Výška (v palcích)	6.2598 inch
Šířka	75 mm	Šířka (v palcích)	2.9527 inch
Čistá hmotnost	250.8 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-40 °C...55 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmen. datový příst. k UL

Standardy	není schváleno UL		
Jmenovité údaje podle UL pro kontaktní prvek	Standardní	UL 1059	
	Poznámka	K použití s kabely TC-ER uvedenými v UL	
	Průřez připojení vodičů, AWG, max.	AWG 10	
	Průřez připojení vodičů, AWG, min.	AWG 14	
	Rated voltage	600 V	
	Jmenovitý proud	30 A	

Jmenovitá data podle normy IEC

Jmenovité údaje podle IEC pro kontaktní prvek	Standardní	IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2	
	Rated voltage	800 V	
	Jmenovité impulzní výdržné napětí	8.00 kV	
	Jmenovitý proud (3 zatížené póly)	41 A	
	Jmenovitý proud (4 zatížené póly)	25 A	

Všeobecné údaje

Základní materiál	Polykarbonát	Izolační materiál	Polykarbonát
Materiál pláště	Polykarbonát	Silikon	Ne
Barevný	Běžová	Stupeň krytí	IP20, v kompletním stavu
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Připojení víka	Zapojeno
uzamykatelné	Ne	Typ montáže	Šroubová montáž
Funkce	Distribuce	Může být kódováno	Ano
Typ napětí	AC	Počet kontaktů (text)	5
Počet připojení / pól	1	Metoda připojení vodiče	Připojení s odstraněním izolace (IDC), PUSH IN

Svěrná schopnost

Data připojení - kontaktní prvek odbočení / napájení	Metoda připojení vodiče	PUSH IN
	Rozměr čepele skoby provozovaného nástroje	0,6 x 3,5 mm
	Délka odizolování	14.00 mm
	Počet pólů	5
	Průřez připojení vodiče, pevný, max.	6 mm²

Technical data

	Průřez připojení vodičů, pevný, min.	0.50 mm ²	
	Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.	6.00 mm ²	
	Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.	0.50 mm ²	
	Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.	10.00 mm ²	
	Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.	0.50 mm ²	
	Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, max.	6.00 mm ²	
	Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, min.	0.50 mm ²	
	Průřez připojení vodičů s koncovkou	Typ koncovky vodiče	12 mm s plastovou přírubou
		Standardní	DIN 46228/1
		Průřez, min.	0.5 mm ²
		Průřez, max.	6 mm ²
		Typ koncovky vodiče	12 mm s plastovou přírubou
		Standardní	DIN 46228/4
		Průřez, min.	0.5 mm ²
		Průřez, max.	6 mm ²
		Typ koncovky vodiče	8 mm s plastovou přírubou
		Standardní	DIN 46228/1
		Průřez, min.	0.5 mm ²
		Průřez, max.	6 mm ²
		Typ koncovky vodiče	8 mm s plastovou přírubou
		Standardní	DIN 46228/4
		Průřez, min.	0.5 mm ²
		Průřez, max.	6 mm ²
			Průřez připojení vodičů s koncovkou
Průřez, min.	0.5 mm ²		
Průřez, max.	6 mm ²		
Data připojení - kontaktní prvek napájecí sběrnice			
Metoda připojení vodiče	Připojení s odstraněním izolace (IDC)		
Rozměr čepele skoby provozovaného nástroje	0,6 x 3,5 mm		
Počet pólů	5		
Průřez připojení vodiče, pevný, max.	6 mm ²		
Průřez připojení vodičů, pevný, min.	1.50 mm ²		
Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.	6.00 mm ²		
Průřez připojení vodičů, vícevodičový, max.	2.50 mm ²		
Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.	6.00 mm ²		
Průřez připojení vodičů, jemný vícevodičový, max.	2.50 mm ²		
Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, max.	6.00 mm ²		
Průřez připojení vodičů, velmi jemný vícevodičový, min.	2.50 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000214	ETIM 9.0	EC000214
ETIM 10.0	EC000214	ECLASS 14.0	27-14-24-09
ECLASS 15.0	27-14-24-09		




FP TERMINAL LG MPB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

FTB



FP TERMINAL LG MPB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Zásuvný konektor



Rozvod energie pomocí kabelů s průřezem 1,5 až 6 mm².
Napájení / odbočka ve tvaru T s PUSH IN připojením (0,5 až 10 mm) a/nebo zásuvným připojením (0,5 až 4 mm).
Barevná označení zajišťují jednoznačné přiřazení vodičů.

- Napájení
- Rozvod energie
- Větvení napájení

Všeobecné objednací údaje

Typ	PTS 4 MPB	Verze
Číslo	1010910000	Zásuvný konektor Field Power®, IP20, Polyamid, PUSH IN, Počet kontaktů (text): 5
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248717330	
Množství	10 ST	

Nářadí



Odstraňovač pláště PVC kabelů

Všeobecné objednací údaje

Typ	AM 16	Verze
Číslo	9204190000	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248608133	
Množství	1 ST	
Typ	AM 25	Verze
Číslo	9001540000	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190138271	
Množství	1 ST	

FP TERMINAL LG MPB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Plochý šroubovák




Plochý šroubovák s kulatou hlaví SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Verze
Číslo	2749340000	Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118895568	
Množství	1 ST	

Těsnění



Intelligentní řešení kabeláže vám mohou ušetřit cenný čas i peníze.

Modulární systém FieldPower® obsahuje to pravé řešení pro každý úkol kabeláže.

Skládací těsnění pro použití prefabrikovaných kabelů

Těsnění k dispozici s připojovacím závitem M16 a M20

Možná integrace provozních a signalizačních zařízení do těsnění

Všeobecné objednací údaje

Typ	DGSB IP30 D0 PT6	Verze
Číslo	1967600000	Těsnicí vložka Field Power®, Prázdné těsnění, IP30, s odpovídajícím krytu, TPE-U
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248688746	
Množství	10 ST	