

VGM25-MS68 11-20 BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, Příslušenství, Kabelové těsnění, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1193600000
Typ	VGM25-MS68 11-20 BG
GTIN (EAN)	4032248976560
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Délka	36.5 mm	Délka (v palcích)	1.437 inch
Čistá hmotnost	70 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 130 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	20 mm	Vnější průměr kabelu, min.	11 mm
Těsnicí O-kroužek	NBR	Stupeň krytí s GWDR	IP68
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Rozsah provozní teploty, max.	130 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Halogen	bez obsahu halogenů
Standardy	EN 45545-2:2013	AF velikost 1	30 mm
Velikost AF	30 mm	Stupeň krytí	IP68 - 15 bar
Kabelová průchodka	M 25	Základní materiál	Mosaz poniklovaná
Vnější závit	M 25	Délka závitu	7.5 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		