

CP A BATTERY 24V DC12AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



5 bateriových modulů s kapacitou od 1,2 Ah do 17 Ah může dodávat proud až 40 A po dobu 30 minut nebo 1 A po dobu 30 hodin a jsou plně kompatibilní s řídicími jednotkami DC UPS CP DC UPS 24V 20A/10A & CP DC UPS 24V 40A. A jistě, řada DURAeco představuje flexibilní a snadno použitelné řešení v cenově výhodném provedení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Battery
Číslo objednávky	1251090000
Typ	CP A BATTERY 24V DC12AH
GTIN (EAN)	4050118043129
Množství	1 items
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2021-07-31T00:00:00+02:00
Alternativní výrobek	DURA ECO LA-BAT 24V 12AH

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E349959

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	134 mm	Hloubka (v palcích)	5.2756 inch
Výška	155 mm	Výška (v palcích)	6.1024 inch
Šířka	229 mm	Šířka (v palcích)	9.0157 inch
Čistá hmotnost	9120 g		

Teploty

Skladovací teplota	-15 °C...40 °C	Provozní teplota	0 °C...40
--------------------	----------------	------------------	-----------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943

Operační rozhraní a řídicí vstupy

Teplotní sonda	NTC 100 kΩ
----------------	------------

Vstup

Jmenovité vstupní napětí	24 V DC	Jmenovitá kapacita	12
Nabíjecí proud, max.	1.8 A		

Výstup

Možnost paralelního připojení	Ano	Výstupní proud, max.	50 A
Doba zálohování 10 A	51 min	Teplotní sonda	NTC 100 kΩ
Ochrana proti opačnému napětí	Ano	Doba zálohování 20 A	22.7 min
Ochrana před přetížením a zkratem	Pojistka 2x25 A	Doba zálohování 40 A	9.2 min

Všeobecné údaje

Stupeň krytí	IP20	Max. perm. vlh. vzduchu (provozní)	5 %.... 95 % rel. vlhkost
Vibrace DIN lišta/stěna v souladu s normou IEC 68-2-6	- / 0,7 g	Šoková stěna podle normy IEC 68227	30 g

Koordinace izolace

Stupeň krytí	III, bez uzemnění, pro SELV
--------------	-----------------------------

CP A BATTERY 24V DC12AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Data o připojení (signál)

Průřez drátového připojení, flexibilní (signál), max.	1.5 mm ²	Způsob drátového připojení (signál)	Šroubové připojení s možností zapojit
Průřez drátu, AWG/kcmil (signál), max.	16	Průřez drátu, pevný (signál), min.	0.2 mm ²
Průřez drátu, pevný (signál), max.	1.5 mm ²	Průřez drátového připojení, flexibilní (signál), min.	0.2 mm ²
Počet svorek (signál)	2	Průřez drátu, AWG/kcmil (signál), min.	28

Data o připojení (vstup)

Průřez vodiče, AWG/kcmil (vstup), max.	6	Průřez vodiče, AWG/kcmil (vstup), min.	22
Průřez drátového připojení, flexibilní (vstup), max.	16 mm ²	Průřez vodiče, flexibilní (vstup), min.	0.5 mm ²
Průřez vodiče, tuhý (vstup), max.	16 mm ²	Průřez vodiče, tuhý (vstup), min.	0.2 mm ²
Utahovací moment, min. (vstup)	1.2 Nm	Utahovací moment, max. (vstup)	1.5 Nm

Data o připojení (výstup)


Počet svorek	2 (+ / -)	Průřez vodiče, AWG/kcmil , max.	6
Průřez vodiče, AWG/kcmil , min.	22	Průřez vodiče, pružný , max.	16 mm ²
Průřez vodiče, pružný , min.	0.5 mm ²	Průřez vodiče, tuhý , max.	16 mm ²
Průřez vodiče, tuhý , min.	0.2 mm ²	Utahovací moment, min.	1.2 Nm
Utahovací moment, max.	1.5 Nm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002850	ETIM 9.0	EC002850
ETIM 10.0	EC002850	ECLASS 14.0	27-04-06-92
ECLASS 15.0	27-04-06-92		

Nákresy

Buffer times-output current curve



Buffer Time


CP A BATTERY 24V DC12AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Koncová podpěra



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 35/1 V0 GF SW	Verze
Číslo	1478990000	Bočnice, černá, TS 35, V-O, Wemid, Šířka: 12 mm, 130 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118286892	
Množství	50 ST	
Typ	WEW 35/2 V0 GF SW	Verze
Číslo	1479000000	Bočnice, černá, TS 35, V-O, Wemid, Šířka: 8 mm, 130 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118286779	
Množství	50 ST	

Plochý šroubovák



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS SL 0.6X3.5X100	Verze
Číslo	1274660000	Šroubovák, Montážní nástroj
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118072631	
Množství	1 ST	
Typ	SDIS SL 1.0X5.5X125	Verze
Číslo	1274680000	Šroubovák, Montážní nástroj
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118073263	
Množství	1 ST	