

## CH20M22 S RPP BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

### Obrázek výrobku



Boční prvek krytu CH20M vám poskytuje možnost individuální konstrukce, kterou lze flexibilně přizpůsobit vašim potřebám. Obzvláště praktickou výhodou je, že otvory, které právě nevyužíváte, lze jednoduše zaslepit krytkami. Tím je zajištěn nejen čistý a upravený vzhled, ale také ochrana před prachem a dalšími vlivy okolního prostředí. Využijte univerzalitu krytu CH20M k navrhování a konstruování svých projektů efektivně a podle svých představ!

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Boční prvek, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Boční prvek, příprava pro připojení RJ45, Šířka: 22.5 mm
Číslo objednávky	<a href="#">1276590000</a>
Typ	CH20M22 S RPP BK 2010
GTIN (EAN)	4050118066531
Množství	10 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	105.5 mm	Hloubka (v palcích)	4.1535 inch
Výška	22.8 mm	Výška (v palcích)	0.8976 inch
Šířka	22.5 mm	Šířka (v palcích)	0.8858 inch
Čistá hmotnost	8.4 g		

## Teploty

Okolní teplota	-25 °C...85 °C	Rozsah provozní teploty	-40...120 °C
Vlhkost	Rel. vlhkost 5–93%, Tu = 40 °C bez kondenzace		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Izolační materiál	PA 66 GF 30
Skupina izolačního materiálu	I	Provedení povrchu	neošetřené
Základní materiál	Plast	Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI

## Vlastnosti komponent

Vyříznutí jako příprava pro funkční port integrováno	Ano	Typ vyříznutí jako příprava pro funkční port	RJ45
Počet pólů, max.	8	Počet ventilačních otvorů	0
Počet slotů pro zásuvky	2	Počet úrovní připojení	3

## Obecné údaje


Barevný	černá	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Barevný graf (podobné)	RAL 9011	Informace ohledně celé sestavy, viz odkazované články	<a href="#">CH20M22 B BK/OR 2010</a>
Encapsulation option	Ne		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

## Nákresy


### Obrázek výrobku



### Obrázek výrobku



### Rozměrový výkres



## CH20M22 S RPP BK 2010

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### CH20M AD SHL 5.00/04 – Kryt bočního prvku pro CH20M22, CH20M45, CH20M67



Řešení pro průmyslovou elektroniku pro montáž do rozvaděče s ohledem na budoucnost

Kryty elektroniky mají zásadní význam pro integraci elektronických sestav do rozvaděče. Chrání citlivé komponenty před poškozením a zajišťují spolehlivá spojení. Díky vysoce kvalitním materiálům nabízejí dlouhodobá řešení pro průmyslové aplikace.

Výhody pro vás:

**Flexibilita:** Škálovatelná řešení pro různé požadavky a potřeby

**Bezpečnost:** Robustní konstrukce pro ochranu vaší elektroniky

**Efektivita:** Snadná instalace a optimalizovaná technologie připojení

Řešení krytu pro každou aplikaci:

Naše portfolio zahrnuje modulární kryty (např. CH20M), malé a profilové kryty pouzdra určené k ovládní, převodu signálu a k bezpečnostním účelům. Tyto kryty nabízejí přizpůsobitelné provedení, snadnou montáž a vysokou kapacitu připojení.

Individuální úprava:

Kromě standardních řešení nabízíme také přizpůsobení designu, barev a potisku. Weidmüller Configurator umožňuje individuální design.

Naše služby:

Nabízíme odborné poradenství a technickou podporu pro vaše projekty. V sekci ke stažení naleznete CAD data, datové listy a návody k instalaci pro efektivní integraci.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	CH20M AD SHL 5.00/04 AG...	Verze
Číslo	<a href="#">1472830000</a>	Kryt, OMNIMATE Kryt - řada CH20M Achátově šedá, Kryt bočního dílu, Šířka: 22.5 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118279429	
Množství	50 ST	
Typ	CH20M AD SHL 5.00/04 BK...	Verze
Číslo	<a href="#">1221310000</a>	Kryt, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Kryt bočního dílu, Šířka: 22.5 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118004830	
Množství	50 ST	

## Příslušenství

### SPE Connectors



PCB zásuvky pro jednopárový kabel Ethernet  
 Jednopárový Ethernet je technologie, která k přenosu dat a elektřiny vyžaduje pouze jeden pár vodičů. Díky těmto výhodám bude SPE upřednostňovanou sítí nejen v terénu.

Výhody jednopárového Ethernetu:

- Konzistentnost: jednopárový Ethernet umožňuje jednotnou komunikaci v síti Ethernet od snímače až po cloud
- Nadčasovost: klíčová technologie pro Průmysl 4.0 a IIoT
- Flexibilita: dosah až 1000 m a přenosová rychlost až 1 GB/s umožňuje využití napříč aplikacemi
- Inovace: lehčí, zabere menší prostor a snižuje nároky na instalaci

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SPE P20 R1H 2.1 6 YG/YG...	Verze
Číslo	<a href="#">3150590000</a>	, SPE (Single Pair Ethernet), Nacvakávací příruba, Připojení pájením
objednávky		přetavením průchozím otvorem, 1.80 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí
GTIN (EAN)	4099987609883	kolík, délka (l): 2.1 mm, Ni/Au, černá, Tube
Množství	61 ST	