

KLBU 15-32 CPF16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

S naší širokou škálou stíněných připojení KLBŮ můžete dosahovat flexibilních a samonastavitelných stíněných kontaktů a zajistit bezchybný provoz zařízení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Upínací třmen na stíněné připojení
Číslo objednávky	1252540000
Typ	KLBU 15-32 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104424
Množství	10 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	64 mm	Hloubka (v palcích)	2.5197 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1.2598 inch
Šířka	34.5 mm	Šířka (v palcích)	1.3583 inch
Rozměr při montáži – šířka	33.5 mm	Čistá hmotnost	91.4 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C	Trvalá provozní teplota, max.	130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlíková stopa výrobku	Kolébka k bráně 0.226 kg CO2 eq.

Specifikace systému

Nutná koncová deska	Ne	Nosná lišta	TS 27
---------------------	----	-------------	-------

Údaje materiálu

Barevný	Šedá	Klasifikace hořlavosti UL 94	None
---------	------	------------------------------	------

Další technická data

Návod k instalaci	C lišta s otvorem 16 mm	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
Typ montáže	Šroub		

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	32 mm ²
------------------	--------------------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	32 mm	Typ připojení	Pružinové připojení
Počet připojení	1	Průměr kabelu, max.	32 mm
Průměr kabelu, min.	15 mm	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	32 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	15 mm ²		

Všeobecně

Návod k instalaci	C lišta s otvorem 16 mm	Nosná lišta	TS 27
-------------------	-------------------------	-------------	-------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		