

**KTB GP XX4815 AB S4 6MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

Abbildung ähnlich

Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Přírubové desky

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 474 mm, Šířka: 117 mm, Hloubka: 6 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná |
| Číslo objednávky | <a href="#">1256530000</a>                                                                                                                                                                                |
| Typ              | KTB GP XX4815 AB S4 6MM                                                                                                                                                                                   |
| GTIN (EAN)       | 4050118095876                                                                                                                                                                                             |
| Množství         | 1 items                                                                                                                                                                                                   |

### Technické údaje

#### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

#### Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |              |
|----------------|--------|---------------------|--------------|
| Hloubka        | 6 mm   | Hloubka (v palcích) | 0.2362 inch  |
| Výška          | 474 mm | Výška (v palcích)   | 18.6614 inch |
| Šířka          | 117 mm | Šířka (v palcích)   | 4.6063 inch  |
| Čistá hmotnost | 2673 g |                     |              |

#### Teploty

|                  |
|------------------|
| Provozní teplota |
|------------------|

#### Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

#### Všeobecné informace

|                      |                                 |                   |                          |
|----------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Tloušťka materiálu   | 6 mm                            | Návod k instalaci | Šroubová montáž          |
| Provedení povrchu    | elektricky leštěno              | Základní materiál | Nerezavějící ocel 1.4404 |
| Integrovaní upevnění | Přišroubováno                   | Stupeň krytí (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Průchodkové desky    | vrchol, Dolní                   | Přírubová deska   | Ano                      |
| Místa využití        | Doprava, Zóna rizika<br>výbuchu |                   |                          |

#### Všeobecné informace o příslušenství

|                    |                    |                                |                          |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Tloušťka materiálu | 6 mm               | Průměr otvoru pájecího oka (D) | 7 mm                     |
| Provedení povrchu  | elektricky leštěno | Základní materiál              | Nerezavějící ocel 1.4404 |

#### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |