Datový list

SAIE-M12S-5-2.0V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, pin, rovný, Montážní závit: PG 9, Počet pólů: 5, Délka vlákna / kabelu: 2 m, Montáž na zadní panel
Číslo objednávky	1268720000
Typ	SAIE-M12S-5-2.0V-HW-PG9
GTIN (EAN)	4050118057652
Množství	1 items

Datový list

SAIE-M12S-5-2.0V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	79 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu	2 m	Průřez jádra	0.34 mm²
Délka vlákna / kabelu	2 m	Materiál pláště	PVC
Barevné kódování	hnědá, bílá, modrá, černá, šedá	Počet pólů	5

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	5	Kódování	A-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Kolíkový konektor
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Odpor izolace	109 Ω
Materiál kontaktu	CuZn	Jmenovité napětí	60 V
Jmenovitý proud	4 A	Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Závažnost znečištění	3 (2 vně utěsněného prostoru)	Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-101

Obecné údaje

Počet pólů	5
Délka kabelu	2 m
Kódování	A-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené
Utahovací moment	1 Nm
Průřez jádra	0.34 mm²
Typ připojení	Kolíkový konektor
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Odpor izolace	109 Ω
Materiál kontaktu	CuZn
Typ montáže	Montáž na zadní panel
Jmenovité napětí	60 V
Jmenovitý proud	4 A
Velikost AF	19 mm
Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Závažnost znečištění	3 (2 vně utěsněného prostoru)
Připojení 1	M12
Připojení 2	Flying wires

Datový list

SAIE-M12S-5-2.0V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Délka vlákna / kabelu	2 m	
Materiál pláště	PVC	
Montážní závit	PG 9	
Rozpětí utahovacího momentu instalace	2 Nm	
Utahovací moment instalace	max.	2 Nm
Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C	
Vnější prům. vodiče	-	

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

SAIE-M12S-5-2.0V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Schéma připojení







Schéma pólů



Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



Detailní výkres

