# Datový list

## SAIE-7/8S-3-0.2U-PG11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

### Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Verze | Vestavěné zástrčky, 7/8", pin, rovný, Montážní závit: PG 11, Počet pólů: 3, Délka vlákna / kabelu: 0.2 m |
| Číslo objednávky | 1292330000 |
| Typ | SAIE-7/8S-3-0.2U-PG11 |
| GTIN (EAN) | 4050118088335 |
| Množství | 1 items |
| Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| Poslední datum objednávky | 2026-09-30T00:00:00+02:00 |

# Datový list

## SAIE-7/8S-3-0.2U-PG11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Technické údaje

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| Schválení | |
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus) | E307231 |

### Rozměry a hmotnosti

| | |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 33.44 g |

### Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|---|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

### Technické specifikace kabelu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Průřez jádra | 0.75 mm² | Délka vlákna / kabelu | 0.2 m |
| Barevné kódování | zelená / žlutá, hnědá, modrá | Počet pólů | 3 |

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|---|---|---|---|
| Počet pólů | 3 | Kódování | žádná |
| Povrch kontaktu | Pozlacené | Typ připojení | Kontakt |
| Hlavní materiál krytu | Tlakově litý zinek, poniklované | Materiál kontaktu | CuZn |
| Jmenovité napětí | 300 V | Jmenovitý proud | 10 A |
| Stupeň krytí | IP67, přišroubované | Cykly zapojování | ≥ 100 |
| Kabelová průchodka | PG 11 | Jmenovitý proud | 8 A (4 a 5 pólů), 10 A (3 póly) |
| Rozsah teplot krytu | -25...+85 °C | | |

### Obecné údaje

| | |
|---|---|
| Počet pólů | 3 |
| Kódování | žádná |
| Připojovací závit | 7/8" |
| Povrch kontaktu | Pozlacené |
| Utahovací moment | 1.5 Nm |
| Průřez jádra | 0.75 mm² |
| Typ připojení | Kontakt |
| Hlavní materiál krytu | Tlakově litý zinek, poniklované |
| Materiál kontaktu | CuZn |
| Jmenovité napětí | 300 V |
| Jmenovitý proud | 10 A |
| Stupeň krytí | IP67, přišroubované |
| Cykly zapojování | ≥ 100 |
| Kabelová průchodka | PG 11 |
| Základní materiál | PUR/ PUR |
| Jmenovité napětí | 300 V |
| Jmenovitý proud | 8 A (4 a 5 pólů), 10 A (3 póly) |
| Připojení 1 | 7/8" |

# Datový list

## SAIE-7/8S-3-0.2U-PG11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

| | | |
|---|---|---|
| Připojení 2 | Flying wires | |
| Délka vlákna / kabelu | 0.2 m | |
| Jmenovité impulzní napětí | 4000 V | |
| Montážní závit | PG 11 | |
| Rozpětí utahovacího momentu instalace | 6 ... 6.25 Nm | |
| Jmenovité napětí (UL) | 600 V | |
| Utahovací moment instalace | min. | 6 Nm |
| | max. | 6.25 Nm |
| Rozsah teplot krytu | -25...+85 °C | |
| Vnější prům. vodiče | - | |

### Klasifikace


| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |

# SAIE-7/8S-3-0.2U-PG11


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


## Nákresy




### Schéma připojení




### Schéma pólů



# SAIE-7/8S-3-0.2U-PG11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | SKMU PG11-MS | Verze |
| Číslo objednávky | 1694090000 | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 11, 3 mm, Mosaz poniklovaná |
| GTIN (EAN) | 4008190872250 | |
| Množství | 100 ST | |