

SAIE-7/8B-5-0.2U-PG11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | Vestavěné zástrčky, 7/8". Zásuvka, rovná, Montážní závit: PG 11, Počet pólů: 5, Délka vlákna / kabelu: 0.2 m |
| Číslo objednávky | 1292500000 |
| Typ | SAIE-7/8B-5-0.2U-PG11 |
| GTIN (EAN) | 4050118088502 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus) | E307231 |

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|---------|
| Čistá hmotnost | 42.71 g |
|----------------|---------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146 |

Technické specifikace kabelu

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|-------|
| Průřez jádra | 0.75 mm ² | Délka vlákna / kabelu | 0.2 m |
| Barevné kódování | černá, modrá, zelená / žlutá, hnědá, bílá | Počet pólů | 5 |

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Počet pólů | 5 | Kódování | žádná |
| Povrch kontaktu | Pozlacené | Typ připojení | Patice |
| Hlavní materiál krytu | Tlakově litý zinek, poniklované | Materiál kontaktu | CuZn |
| Jmenovité napětí | 300 V | Jmenovitý proud | 8 A |
| Stupeň krytí | IP67, přišroubované | Cykly zapojování | ≥ 100 |
| Kabelová průchodka | PG 11 | Jmenovitý proud | 8 A (4 a 5 pólů), 10 A (3 póly) |
| Rozsah teplot krytu | -25...+85 °C | | |

Obecné údaje

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Počet pólů | 5 |
| Kódování | žádná |
| Připojovací závit | 7/8" |
| Povrch kontaktu | Pozlacené |
| Utahovací moment | 1.5 Nm |
| Průřez jádra | 0.75 mm ² |
| Typ připojení | Patice |
| Hlavní materiál krytu | Tlakově litý zinek, poniklované |
| Materiál kontaktu | CuZn |
| Jmenovité napětí | 300 V |
| Jmenovitý proud | 8 A |
| Stupeň krytí | IP67, přišroubované |
| Cykly zapojování | ≥ 100 |
| Kabelová průchodka | PG 11 |
| Základní materiál | PUR/ PUR |
| Jmenovité napětí | 300 V |
| Jmenovitý proud | 8 A (4 a 5 pólů), 10 A (3 póly) |

SAIE-7/8B-5-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Připojení 1 | 7/8" |
| Připojení 2 | Flying wires |
| Délka vlákna / kabelu | 0.2 m |
| Jmenovité impulzní napětí | 4000 V |
| Montážní závit | PG 11 |
| Rozpětí utahovacího momentu instalace | 6 ... 6.25 Nm |
| Jmenovité napětí (UL) | 600 V |
| Utahovací moment instalace | min. 6 Nm |
| | max. 6.25 Nm |
| Rozsah teplot krytu | -25...+85 °C |
| Vnější prům. vodiče | - |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |

Nákresy

Schéma připojení





Schéma pólů



SAIE-7/8B-5-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---------------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU PG 11-MS | Verze |
| Číslo objednávky | 1694090000 | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 11, 3 mm, Mosaz poniklovaná |
| GTIN (EAN) | 4008190872250 | |
| Množství | 100 ST | |