




Podobné ilustraci

**Všeobecné objednáací údaje**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Verze            | Předem smontovaný kabel, PAC |
| Číslo objednávky | <a href="#">1349820010</a>   |
| Typ              | PAC-UNIV-HE26-F-1M           |
| GTIN (EAN)       | 4032248161225                |
| Množství         | 1 items                      |

### Technické údaje

#### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

#### Rozměry a hmotnosti

|                |        |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 42.7 g |
|----------------|--------|

#### Teploty

|                    |             |                  |          |
|--------------------|-------------|------------------|----------|
| Skladovací teplota | -10...60 °C | Provozní teplota | -10...50 |
|--------------------|-------------|------------------|----------|

#### Shoda produktu s prostředím

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující          |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

#### Všeobecné údaje

|                   |                                      |                      |                                |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Délka kabelu      | 1 m                                  | Vhodné pro           | Digitální signály              |
| Základní materiál | PVC                                  | Kabel                | Kabel LiYY                     |
| Konektor rozhraní | PLOCHÝ KABELOVÝ<br>KONEKTOR HE10 26P | Počet pólů, min.     | 26 pólů                        |
| Vnější průměr     | 10 ± 1 mm                            | Konektor, PLC strana | H0.14/10 (FERRULES<br>0.14mm²) |
| Průřez vodiče     | 0.14 mm²                             |                      |                                |

#### Elektrické údaje

|                                |                     |                                      |            |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|
| Celkový proud, max.            | 3 A                 | Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A        |
| Jmenovité napětí               | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Odpor                                | ≤ 150 mΩ/m |
| Provozní napětí                | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Zatížitelnost, vodič / vodiče        | 300 pF/m   |
| Zatížitelnost, vodič / stínění | 300 pF/m            |                                      |            |

#### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |