

PAC-M340-UNI-U-V0-5M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

S pomocí tohoto kabelového systému pro klíčové vstupní/ výstupní karty Siemens S7-300 a S7-400 si uživatelé mohou navrhnout bajtový systém připojení pro digitální vstupy i výstupy. Tento systém se skládá z následujících:

- Kabel s předním adaptérem pro PLC a standardními kabelovými konektory pro rozhraní.
- Pasivní rozhraní nebo relé v bajtovém režimu (sdílené napájení ve skupinách po osmi signálech).
- Hlavní výhody tohoto systému:
- Rychlejší plánování projektu a uvedení do provozu.
- Šetří čas při instalaci.
- Prostorově úsporný.
- Odstranění chyb v zapojení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabel LiYY, 0.25 mm ²
Číslo objednávky	1355950050
Typ	PAC-M340-UNI-U-V0-5M
GTIN (EAN)	4099986581135
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	606 g
----------------	-------

Teploty

Skladovací teplota	-10...60 °C	Provozní teplota	-10...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-------------

Všeobecné údaje

Délka kabelu	5 m	Vhodné pro	Digitální signály
Základní materiál	PVC	Kabel	Kabel LiYY
Konektor rozhraní	H0.25 (FERRULES 0.25mm ²)	Počet pólů, min.	20 pólů
Vnější průměr	8,6 ± 1 mm	Konektor, PLC strana	SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P
Průřez vodiče	0.25 mm ²		

Elektrické údaje

Celkový proud, max.	3 A	Zkouška vysokého napětí	1 kV / 1 s
Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A	Jmenovité napětí	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
Odpor	≤ 80 mΩ/m	Provozní napětí	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Kapacita (vlákno / vlákna)	300 pF/m		

Jmenovité údaje UL

Celkový proud, max.	3 A
---------------------	-----

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		