

SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. S naším novým zásuvným konektorem M12 je možné bez problémů připojit více než 250 V a 2 A. Kompaktní zásuvné konektory M12 s kódovým označením A, K, L, S a T jsou určeny pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, M12, pin, rovný, Montážní závit: PG 9, Počet pólů: 4, Délka vlákna / kabelu: 0.2 m, Přední montáž
Číslo objednávky	1353770000
Typ	SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75
GTIN (EAN)	4050118156195
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	CURUS
ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E307231

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	18.3 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Terphenyl, hydrogenated 61788-32-7, 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7
SCIP	1852c6ab-96c4-45bf-9300-a5a27aab9a83

Technické specifikace kabelu

PE funkce	Ne	Průřez vodiče (tisk/online)	AWG 18
Délka vlákna / kabelu	0.2 m	Průřez jádra AWG	AWG 18
Barevné kódování	hnědá, bílá, modrá, černá	Počet pólů	4

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	4	Kódování	A-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Hlavní materiál krytu	Mosaz, poniklované
Jmenovité napětí	250 V	Jmenovitý proud	8 A
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	Cykly zapojování	≥ 100
Kabelová průchodka	PG 9	Jmenovitý proud	Kontakty 1-4 8 A, kontakt 5 2 A
Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-101
---------------------	-----------------

Obecné údaje


Počet pólů	4	Kódování	A-kódování
Připojovací závit	M12	Povrch kontaktu	Pozlacené
Hlavní materiál krytu	Mosaz, poniklované	Typ montáže	Přední montáž
Jmenovité napětí	250 V	Jmenovitý proud	8 A
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	Cykly zapojování	≥ 100
Kabelová průchodka	PG 9	Jmenovité napětí	250 V (4 póly) / 60 V (5 pólů)
Jmenovitý proud	Kontakty 1-4 8 A, kontakt 5 2 A	Průřez vodiče (tisk/online)	AWG 18
Připojení 1	M12	Připojení 2	Flying wires
Délka vlákna / kabelu	0.2 m	Montážní závit	PG 9
Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C	Vnější prům. vodiče	-

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Nákresy

Schéma pólů



Příslušenství**Mosazné pojistné matice, poniklované**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG9-MS	Verze
Číslo	1694080000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 9, 2.8 mm,
objednávky		Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190872243	
Množství	100 ST	