



Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. S naším novým zásuvným konektorem M12 je možné bez problémů připojit více než 250 V a 2 A. Kompaktní zásuvné konektory M12 s kódovým označením A, K, L, S a T jsou určeny pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Průchodka skrz panel, Počet pólů: 8, Kódování: A-kódování, M12, 60 V
Číslo objednávky	1383080000
Typ	SAIB-WDF-8-M20
GTIN (EAN)	4050118185409
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	29.45 g
----------------	---------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	8	Kódování	A-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Šroubové připojení
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Odpor izolace	108 Ω
Materiál kontaktu	CuZn	Průřez vodiče, max.	0.5 mm ²
Průřez vodiče, min.	0.14 mm ²	Jmenovité napětí	60 V
Jmenovitý proud	2 A	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	≥ 100	Závažnost znečištění	3
Kabelová průchodka	M 20	Jmenovitý proud	Kontakty 1-4 8 A, kontakt 5 2 A, 2 A (8 pólů)
Připojení stínění	Ne	Materiál kroužku se závitem	Tlakově litý zinek
Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 ° C		

Všeobecné technické specifikace

Počet pólů	8	Kódování	A-kódování
Připojovací závít	M12	Povrch kontaktu	Pozlacené
Typ připojení	Šroubové připojení	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Odpor izolace	108 Ω	Materiál kontaktu	CuZn
Jmenovité napětí	60 V	Jmenovitý proud	2 A
Stupeň krytí	IP67	Cykly zapojování	≥ 100
Závažnost znečištění	3	Kabelová průchodka	M 20
Materiál kroužku se závitem	Tlakově litý zinek	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 ° C

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Schéma pólů

