

## IE-C5DD4UG0150A2DA2D-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Sestavené IE kabely, PROFINET, Kat. 5, PUR, zelený,  
Včetně ochranného víka

### Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Vlečný kabel, PROFINET, RJ45 IP 20 s ochranným krytem, RJ45 IP 20 s ochranným krytem, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 20 m |
| Číslo objednávky | <a href="#">1376510150</a>   |
| Typ              | IE-C5DD4UG0150A2DA2D-E   |
| GTIN (EAN)       | 4050118179750  |
| Množství         | 1 items  |

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |                   |               |
|----------------|-------|-------------------|---------------|
| Délka          | 20 m  | Délka (v palcích) | 787.4016 inch |
| Čistá hmotnost | 979 g |                   |               |

## Teploty

|                    |                |                  |                |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -50 °C...70 °C | Provozní teplota | -40 °C...70 °C |
| Teplota instalace  | -20 °C...60 °C |                  |                |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Obecné standardy

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Standardní konektor | IEC 60603-7-5 1 |
|---------------------|-----------------|

## Standardy

|                             |   |                              |                          |
|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| Standard, izolační materiál | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) | Standardní konektor          | IEC 60603-7-5 1          |
| Standardní, materiál vodiče | DIN EN 13602 Cu-ETP-A                             | Standardní, materiál stínění | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |

## Standardy specifické pro kabel

|                              |   |                             |                       |
|------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| Standard, izolační materiál  | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) | Standardní, materiál vodiče | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
| Standardní, materiál stínění | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B                          |                             |                       |

## Elektrické vlastnosti kabelu

|                        |   |                                      |                          |
|------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| Kategorie              | Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B) | Rychlost                             | 180 m/min                |
| Kapacita při 1 kHz     | 52 nF/km                                    | Odpor smyčky                         | 120 Ω/km                 |
| Doba propagace signálu | 5.3 ns/m                                    | Zkušební napětí: stínění vodič-vodič | 2000 Vef, 50 Hz, 1 min   |
| Rozdílový odpor        | 3 %   | Provozní napětí, UL                  | 600 V                    |
| Zpožděné zkreslení     | 40 ns/100m                                  | Provozní napětí (UL klasifikace)     | 600 V                    |
| Impedance přenosu      | 20 mΩ/m při 10 MHz                          | Charakteristická impedance           | 100 ± 15 Ω při 1-100 MHz |

## IE-C5DD4UG0150A2DA2D-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Konektor, pravý

Zástrčka vpravo RJ45, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Tlakově litý zinek, stíněné

### Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo RJ45, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Tlakově litý zinek, stíněné

### Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

|                                |                                  |                                 |                    |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Odolnost vůči olejům           | in accordance with IEC 60811-2-1 | Bez obsahu silikonu             | Ano                |
| Odolné proti UV záření         | Ano                              | Síla při vytažení               | ≤ 150 N            |
| Halogen                        | bez halogenů, podle IEC 60754-2  | Zrychlení                       | 4 m/s <sup>2</sup> |
| Poloměr ohybu, min., opakovaný | 7,5 *průměr                      | Poloměr ohybu, min., jen jednou | 5 *průměr          |
| Odolnost proti opotřebení      | velmi dobré                      | Cykly ohybu                     | 3 mil.             |
| Odolnost proti šíření ohně     | in accordance with IEC 60332-1   | Rychlost                        | 180 m/min          |
| Šíření ohně                    | Ne                               |                                 |                    |

### Struktura kabelu

|                              |  |                                   |                                     |
|------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Prameny                      | 7  | Barva opláštění                   | zelená (RAL 6018)                   |
| Standardní označení          | 2YH(ST)C11Y<br>2x2x0,75/1,5-100 LI VZN<br>GN FRNC        | Průřez                            | 4*AWG 22/7 - 0,32 mm <sup>2</sup>   |
| Stínění                      | SF/UTP   | Počet vodičů                      | 4                                   |
| Průřez izolace               | 1.5 mm   | Izolace                           | PE                                  |
| Průměr pláště, max.          | 6.7 mm   | Průměr pláště, min.               | 6.3 mm                              |
| Materiál pláště              | PUR  | Výplň                             | Jako centrální prvek                |
| Uspořádání jader vodiče      | Čtyřcípá hvězda  | Izolace jádra vodiče, tloušťka    | 0.38 mm                             |
| Kompletní stínění            | Hliníková fólie, Stínicí opleť vyroben z měděných drátků | Překrývání opletu stínění         | 85 %                                |
| Materiál vodiče              | Stáčený pocínovaný měděný vodič                          | Průměr vnitřního opláštění        | 3.9 mm                              |
| Tloušťka materiálu opláštění | 0.9 mm   | Barevná posloupnost vodičů – párů | bílá, žlutá, modrá, oranžová vodičů |
| Tloušťka opletu stínění      | 0.13 mm  |                                   |                                     |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |

## Nákresy

### Propojení

| RJ45 |        | RJ45 |
|------|--------|------|
| 1    | yellow | 1    |
| 2    | orange | 2    |
| 3    | white  | 3    |
| 6    | blue   | 6    |

### Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednávací údaje

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | TM-I 12 MC NE WS           | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1718411044</a> | TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Bílá              |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4008190348977              |   |
| Množství   | 320 ST                     |   |
| Typ        | TM-I 18 MC NE WS           | Verze   |
| Číslo      | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Vkládací značky, 1,5 - 22 mm, 18 x 4 mm, Bílá |
| objednávky |                            |   |
| GTIN (EAN) | 4008190349011              |   |
| Množství   | 320 ST                     |   |