



Energeticky úsporné nouzové osvětlení s dlouhou životností

- vyvinuté a používané v souladu s normou DIN EN 60598-2-22
- LED osvětlení do náročného prostředí (nárazy a vibrace, rozšířený teplotní rozsah)
- vyšší energetická účinnost a životnost než zářivky
- Lze použít po celém světě díky vícenapětovému vstupu (20 V...60 VDC)
- vysoká protipožární ochrana klasifikace V0
- Směrování paprsku na jednu stranu
- Výkon 5 W

Verze

- Zásuvné s konektorem do náročných prostředí a s kruhovým konektorem
- Předmontované 2,5 mm²

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	1390850000
Typ	BG GHDE LED TL PT6
GTIN (EAN)	4050118190977

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E345151

Rozměry a hmotnosti

Výška	46 mm	Výška (v palcích)	1.811 inch
Šířka	104 mm	Šířka (v palcích)	4.0945 inch
Délka	181 mm	Délka (v palcích)	7.126 inch
Čistá hmotnost	616 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...60 °C
--------------------	------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5

Všeobecné údaje

Typ linky	Heluwind WK 103w-T 3G1,5 (AD 8 mm)	Silikon	Ne
Typ připojení	Kabel s otevřeným koncem / délka 2 m	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Halogen	ano (PVC kabel)	Stupeň krytí	IP65 s odpovídajícím pouzdem
Kategorie rázového napětí	II	Závažnost znečištění	2
Izolační napětí	< 500 V (skříň/PE)	Poloha při montáži, poznámka k instalaci	Libovolně
Stupeň krytí	II	Elektrický jistič	< 10 A
Amplituda odchylky	1.5 mm (2-9 Hz)	Odolnost proti vibracím EN 60721-3-3	Třída 3M3, EN 60721-3-3
Odolnost proti rázům EN 60721-3-3	Třída 3M3	Jmenovitá výška	≤ 3000 m
Ochrana před zkratem	interní	Barva světla (CCT)	6000K
Amplituda zrychlení	5 m/s² (@ 9-200 Hz)	Špičkové zrychlení, typ L	70 m/s²




Jmen. datový příst. k IEC 60598-1

Jmenovité napětí	265 V	Jmenovité výkonové údaje	7 W
Vstupní napětí	100...265 V DC (45...65 Hz)	Špičkový proud	0,5 A @ 0,1 ms
Ztráta výkonu	< 2 W		

Klasifikace


ETIM 8.0	EC001959	ETIM 9.0	EC001959
ETIM 10.0	EC001959	ECLASS 14.0	27-11-06-40
ECLASS 15.0	27-11-06-40		

Nákresy



Příslušenství

Těsnění



Intelligentní řešení kabeláže vám mohou ušetřit cenný čas i peníze.

Modulární systém FieldPower® obsahuje to pravé řešení pro každý úkol kabeláže.

Skládací těsnění pro použití prefabrikovaných kabelů

Těsnění k dispozici s přípojevacím závitem M16 a M20

Možná integrace provozních a signalizačních zařízení do těsnění

Všeobecné objednací údaje

Typ	RKDG D9 PT6	Verze
Číslo	4329610000	Těsnicí vložka Field Power®, Skládací těsnění, IP65 s odpovídajícím
objednávky		pouzdem, IP 65, s odpovídajícím krytu, EPDM
GTIN (EAN)	4032248668687	
Množství	10 ST	

Velikost 1



Kryty FieldPower® jsou velmi robustní a splňují požadavky na třídu hořlavosti 5 VA podle normy UL.

- Modul montážní lišty TS 35 PT6 a kontaktní jednotka PT6 jsou snadno zacvaknutelné.
 - Kloubové těsnění umožňuje použití předmontovaných zásuvných kabelů.
 - Verze s vysokým krytem umožňují instalaci zařízení.
- Kabelové ucpávky viz příslušenství.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GH PT6	Verze
Číslo	1070140000	Pouzdra FieldPower®, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, v
objednávky		kompletním stavu, Polykarbonát vyztužený skelnými vlákny, černá
GTIN (EAN)	4032248825813	
Množství	10 ST	