Datový list

SAIE-7/8S-4-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, 7/8", pin, rovný, Montážní závit: M 20, Počet pólů: 4, Délka vlákna / kabelu: 0.2 m
Číslo objednávky	1418050000
Typ	SAIE-7/8S-4-0.2U-M20
GTIN (EAN)	4050118221534
Množství	1 items

Datový list

SAIE-7/8S-4-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E307231

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	30 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Technické specifikace kabelu

Průřez jádra	0.75 mm²	Délka vlákna / kabelu	0.2 m
Barevné kódování	černá, modrá, hnědá, bílá	Počet pólů	4

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů	4	Kódování	žádná
Povrch kontaktu	Pozlacené	Typ připojení	Kontakt
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklované	Materiál kontaktu	CuZn
Jmenovité napětí	300 V	Jmenovitý proud	8 A
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	Cykly zapojování	≥ 100
Kabelová průchodka	M 20	Jmenovitý proud	8 A (4 a 5 pólů), 10 A (3 póly)
Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C		

Obecné údaje

Počet pólů	4
Kódování	žádná
Připojovací závit	7/8"
Povrch kontaktu	Pozlacené
Utahovací moment	1.5 Nm
Průřez jádra	0.75 mm²
Typ připojení	Kontakt
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklované
Materiál kontaktu	CuZn
Jmenovité napětí	300 V
Jmenovitý proud	8 A
Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Cykly zapojování	≥ 100
Kabelová průchodka	M 20
Jmenovité napětí	300 V
Jmenovitý proud	8 A (4 a 5 pólů), 10 A (3 póly)
Připojení 1	7/8"

Datový list

SAIE-7/8S-4-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Připojení 2	Flying wires	
Délka vlákna / kabelu	0.2 m	
Jmenovité impulzní napětí	4000 V	
Montážní závit	M 20	
Rozpětí utahovacího momentu instalace	11.8 ... 12 Nm	
Jmenovité napětí (UL)	600 V	
Utahovací moment instalace	min.	11.8 Nm
	max.	12 Nm
Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C	
Vnější prům. vodiče	-	

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

SAIE-7/8S-4-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy




Schéma připojení




Schéma pólů

