



Podobné ilustraci

Pro spolehlivý kontakt - CB/CS krimpovací kontakt. Kombinace krytů RSV a krimpovacích kontaktů společnosti Weidmüller umožňuje vlastní aplikace podle specifických požadavků vaší aplikace.

Následující možnosti jsou k dispozici v závislosti na systému:

- Bezpečné centrování kontaktů pomocí tříčlenných špiček pinů
- Vysoká spolehlivost kontaktu díky čtyřem určeným kontaktním bodům
- Uzamykací spony na konzolové pružině pro bezpečnou montáž kontaktů v krytu
- Pinové kontakty ve dvou délkách - vedoucí pinové kontakty
- Až 100 cyklů připojení (cínová verze)
- Až 500 cyklů připojení (zlatá verze)

Příslušné vysoce kvalitní nástroje od společnosti Weidmüller zaručují profesionální zpracování.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Zásuvný konektor PCB plug in, Nalisovaný kontakt, Individuální kontakt, Pin – dlouhý, pocínované, Max. upínací rozsah : 2.5 mm ² |
| Číslo objednávky | 1429700000 |
| Typ | CSL1,6E14-12 SN I3,5 |
| GTIN (EAN) | 4008190065577 |
| Množství | 250 items |
| Údaje výrobku | |
| Balení | Box |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.61 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Systémové parametry

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------|
| Metoda připojení vodiče | Nalisované připojení | Směr výstupu vodiče | 180° |
| Počet pólů | 1 | Množství řady kolíků | 1 |
| Objemový odpor | 3,30 mΩ | Délka odizolování | 4 mm |

Balení

| | | | |
|-----------|----------|-----------|----------|
| Balení | Box | Délka VPE | 98.00 mm |
| Šířka VPE | 89.00 mm | Výška VPE | 40.00 mm |

Údaje o materiálu

| | | | |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|------------|
| Materiál kontaktu | Slitina | Povrch kontaktu | pocínované |
| Skladovací teplota, min. | -40 °C | Skladovací teplota, max. | 70 °C |
| Provozní teplota, min. | -50 °C | Provozní teplota, max. | 100 °C |
| Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C | Teplotní rozsah, instalace, max. | 100 °C |

Vodiče vhodné k připojení

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Upínací rozsah, min. | 15 mm ² | Upínací rozsah, max. | 2.5 mm ² |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 14 | Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 |
| Stočené, min. H07V-R | 1.5 mm ² | Stočené, max. H07V-R | 2.5 mm ² |
| Pružné, min. H05(07) V-K | 1.5 mm ² | Pružné, max. H05(07) V-K | 2.5 mm ² |
| s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min. | 0 mm ² | s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max. | 0 mm ² |
| Vnější průměr izolace min. | 2.80 mm | Vnější průměr izolace, max. | 3.50 mm |

Jmenovité údaje podle IEC

| | | | |
|-----------------------|------------------------|---|------|
| testováno podle normy | IEC 60664-1, IEC 61984 | Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 0 kV |
|-----------------------|------------------------|---|------|

Důležitá poznámka


| | |
|-----------|--|
| IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
| Poznámky | <ul style="list-style-type: none"> The long pins can be used with the standard pins as leading contacts. Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |

Technické údaje**Klasifikace**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-46-04-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-04-03 | | |

Nákresy

Dimensional drawing



Příslušenství

Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozepínání kontaktů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------|
| Typ | DW RSV 1.6 | Verze | |
| Číslo objednávky | 9004530000 | Verze | Různé nástroje, Nástroj na uvolnění |
| GTIN (EAN) | 4008190041991 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Crimping tools



Krimpovací kleště pro kontakty systémů RSV a DSTV-HD od společnosti Weidmüller

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|-------|---|
| Typ | HTF RSV 12 | Verze | |
| Číslo objednávky | 9013550000 | Verze | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, FoderB krimpování |
| GTIN (EAN) | 4008190002046 | | |
| Množství | 1 ST | | |
| Typ | HTF RSV 16 | Verze | |
| Číslo objednávky | 9013560000 | Verze | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, FoderB krimpování |
| GTIN (EAN) | 4008190161163 | | |
| Množství | 1 ST | | |