

HDC MDU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Slepý modul, Počet pólů: 0, Bez kontaktů, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0.5
Číslo objednávky	1429040000
Typ	HDC MDU
GTIN (EAN)	4050118233421
Množství	1 items

HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1.3386 inch
Výška	20.6 mm	Výška (v palcích)	0.811 inch
Šířka	7.15 mm	Šířka (v palcích)	0.2815 inch
Čistá hmotnost	2.58 g		

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Obecné údaje

Počet pólů	0	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Cykly zapojování	≥ 500	Typ	Bez kontaktů
Závažnost znečištění	3	Základní materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Řada	ModuPlug	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	0.5

Klasifikace



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Counterpart**Elektrické moduly****Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MDU	Verze
Číslo objednávky	1429040000	Slepý modul, Počet pólů: 0, Bez kontaktů, Požadovaný počet míst na zásuvná připojení: 0.5
GTIN (EAN)	4050118233421	
Množství	1 ST	