



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Vložka, signál, D-Sub, 25 pólů, Zásuvné / pájené připojení
Číslo objednávky	1450900000
Typ	IE-FCI-D25-FS
GTIN (EAN)	4050118255560
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	15.3 mm	Výška (v palcích)	0.6024 inch
Šířka	12.5 mm	Šířka (v palcích)	0.4921 inch
Délka	53.1 mm	Délka (v palcích)	2.0905 inch
Čistá hmotnost	13.05 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-55 °C...105 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6a1
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Technické údaje

Počet pólů	25	Povrch kontaktu	Pozlacené
Odpor kontaktu	≤ 20 mΩ	Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	1 kV ef / 1 min.
Hlavní materiál krytu	SPCC	Odpor izolace	1000 MΩ at 500 V DC
Materiál izolátoru	PBT vyztužené skelným vláknem UL 94 V-0	Povrch krytu	pocínované
Proudová zatížitelnost	1 A		

Obecné údaje

Stupeň krytí	IP20	Typ vložky	Vložka, signál, D-Sub, 25 pólů
--------------	------	------------	--------------------------------

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu	≤ 20 mΩ	Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	1 kV ef / 1 min.
Odpor izolace	1000 MΩ at 500 V DC		

Obecné standardy


Č. osvědčení (DNV) TAA000022B

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres

