Datový list

# SAIBGS-M-3A-6/8-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Podobné ilustraci



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.
Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Kulaté zásuvné konektory M8 jsou vhodné zejména pro aplikace s omezeným prostorem.
Toto šroubové připojení lze použít v široké řadě aplikací. S touto technologií se vodič, volitelně s koncovkou, zasune do připojovacích prvků a připevní šroubem. Jedná se o klasickou, nejlevnější formu připojení, která také podporuje připojení více vodičů.

### Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Verze | Konektor připojitelný v terénu, M8 |
| Číslo objednávky | 1467560000 |
| Typ | SAIBGS-M-3A-6/8-M8 |
| GTIN (EAN) | 4050118273359 |
| Množství | 1 items |

# Datový list

## SAIBGS-M-3A-6/8-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Technické údaje

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| Schválení | |
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E307231 |

### Rozměry a hmotnosti

| | |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 33 g |

### Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|---|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|---|---|---|---|
| Počet pólů | 3 | Kódování | žádná |
| Povrch kontaktu | Pozlacené | Typ připojení | Šroubové připojení |
| Hlavní materiál krytu | PA | Odpor izolace | 108 Ω |
| Průměr kabelu, max. | 8 mm | Průměr kabelu, min. | 6 mm |
| Průřez vodiče, max. | 0.5 mm² | Průřez vodiče, min. | 0.14 mm² |
| Jmenovité napětí | 60 V | Jmenovitý proud | 4 A |
| Stupeň krytí | IP67 | Cykly zapojování | ≥ 100 |
| Závažnost znečištění | 3 | Druh kontaktu | Konektor samice |
| Připojení stínění | Ano | Materiál kroužku se závitem | Tlakově litý zinek |
| Rozsah teplot krytu | -40 … +85 ° C | | |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |