

IE-CSQS9VE0015AQEAQE-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sestavené IE kabely

Všeobecné objednací údaje

Verze	Systémový kabel, V14 hybrid (shielded), V14 hybrid (shielded), PVC, 1.5 m, , Hybridní
Číslo objednávky	1465850015
Typ	IE-CSQS9VE0015AQEAQE-K1
GTIN (EAN)	4050118272345
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Délka	1.5 m	Délka (v palcích)	59.0551 inch
Čistá hmotnost	310 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota	-40 °C...80 °C
Teplota instalace		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí	300 V	Odpor izolace	> 500 MΩ
-----------------	-------	---------------	----------

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------	--

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------	--

Elektrické vlastnosti kabelu

Provozní napětí	300 V	Odpor izolace	> 500 MΩ
-----------------	-------	---------------	----------

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	Q10 Hybrid, IP67, Kontakt samice, přímý, PushPull V14, konektor, Tlakově litý zinek, stíněné
-----------------	--

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	Q10 Hybrid, IP67, Kontakt samice, přímý, PushPull V14, konektor, Tlakově litý zinek, stíněné
----------------	--

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Poloměr ohybu, min., opakovaný	10 x průměr kabelu	Poloměr ohybu, min., jen jednou	5 *průměr
--------------------------------	--------------------	---------------------------------	-----------

Technické údaje

Struktura kabelu

Barva opláštění	černá	Průřez	2 x 0.34 mm ² + 7 x 0.5 mm ²
Průřez izolace	1.25 mm	Izolace	PP
Průměr pláště, max.	9.5 mm	Průměr pláště, min.	9.1 mm
Materiál pláště	PVC	Rozvržení kabelu	Hybrid cable, for permanent installation
Překrývání opletu stínění	85 %	Průměr izolace 2	2.15 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

Nákresy

Propojení

