Datový list

IE-CSQS9VE0080AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Sestavené IE kabely

Všeobecné objednací údaje

Verze	Systémový kabel, V14 hybrid (shielded), V14 hybrid (shielded), PVC, 8 m, , Hybridní
Číslo objednávky	1465850080
Typ	IE-CSQS9VE0080AQEAQE-K1
GTIN (EAN)	4050118272420
Množství	1 items

Datový list

IE-CSQS9VE0080AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Délka	8 m	Délka (v palcích)	314.9606 inch
Čistá hmotnost	1096 g		

Teploty

Skladovací teplota		Provozní teplota	-40 °C...80 °C
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Elektrické vlastnosti

Provozní napětí	300 V	Odpor izolace	> 500 MΩ

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14

Elektrické vlastnosti kabelu

Provozní napětí	300 V	Odpor izolace	> 500 MΩ

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	Q10 Hybrid, IP67, Kontakt samice, přímý, PushPull V14, konektor, Tlakově litý zinek, stíněné

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	Q10 Hybrid, IP67, Kontakt samice, přímý, PushPull V14, konektor, Tlakově litý zinek, stíněné

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Poloměr ohybu, min., opakovaný	10 x průměr kabelu	Poloměr ohybu, min., jen jednou	5 *průměr

Datový list

IE-CSQS9VE0080AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Struktura kabelu

Barva opláštění	černá	Průřez	2 x 0.34 mm² + 7 x 0.5 mm²
Průřez izolace	1.25 mm	Izolace	PP
Průměr pláště, max.	9.5 mm	Průměr pláště, min.	9.1 mm
Materiál pláště	PVC	Rozvržení kabelu	Hybrid cable, for permanent installation
Překrývání opletu stínění	85 %	Průměr izolace 2	2.15 mm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

IE-CSQS9VE0080AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Propojení

