

SAIE-7/8-B-3-0.2U-M20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, 7/8". Zásuvka, rovná, Montážní závit: M 20, Počet pólů: 3, Délka vlákna / kabelu: 0.2 m
Číslo objednávky	1471510000
Typ	SAIE-7/8-B-3-0.2U-M20
GTIN (EAN)	4050118278620
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cURus)

E307231

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost

30 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

Vyhovující

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Technické specifikace kabelu

Průřez jádra

0.75 mm²

Délka vlákna / kabelu

0.2 m

Barevné kódování

zelená / žlutá, hnědá,
modrá

Počet pólů

3

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Počet pólů

3

Kódování

žádná

Povrch kontaktu

Pozlacené

Typ připojení

Patice

Hlavní materiál krytu

Tlakově litý zinek,
poniklované

Materiál kontaktu

CuZn

Jmenovité napětí

300 V

Jmenovitý proud

10 A

Stupeň krytí

IP67, přišroubované

Cykly zapojování

≥ 100

Kabelová průchodka

M 20

Jmenovitý proud

8 A (4 a 5 pólů), 10 A (3 póly)

Rozsah teplot krytu

-25...+85 °C

Obecné údaje

Počet pólů

3

Kódování

žádná

Připojovací závit

7/8"

Povrch kontaktu

Pozlacené

Utahovací moment

1.5 Nm

Průřez jádra

0.75 mm²

Typ připojení

Patice

Hlavní materiál krytu

Tlakově litý zinek, poniklované

Materiál kontaktu

CuZn

Jmenovité napětí

300 V

Jmenovitý proud

10 A

Stupeň krytí

IP67, přišroubované

Cykly zapojování

≥ 100

Kabelová průchodka

M 20

Jmenovité napětí

300 V

Jmenovitý proud

8 A (4 a 5 pólů), 10 A (3 póly)

Připojení 1

7/8"

Připojení 2

Flying wires

Technické údaje

Délka vlákna / kabelu	0.2 m		
Jmenovité impulzní napětí	4000 V		
Montážní závit	M 20		
Rozpětí utahovacího momentu instalace	11.8 ... 12 Nm		
Jmenovité napětí (UL)	600 V		
Utahovací moment instalace	min.	11.8 Nm	
	max.	12 Nm	
Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C		
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Nákresy

Schéma připojení





Schéma pólů

