

IE-ANT-3G-806-2500-4-NF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)

- Nejmodernější antény
- Osvědčené v průmyslu
- Robustní design (ochrana až IP67)
- Pro venkovní a vnitřní použití
- Podpora nejnovější technologie
- Až Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Podpora až 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Také podpora dalších technologií (např. Bluetooth, GNSS atd.)
- Vhodné koaxiální kabely v různých délkách
- Vhodné úchyty na póly a zed'

Všeobecné objednací údaje

Verze	Mobilní rádiová anténa, Všesměrová anténa, Zesílení až 4 dBi, Svisle, Lineárně, 1x typ N, samice, spodní, IP66, , Impedance: 50 Ω
Číslo objednávky	1491170000
Typ	IE-ANT-3G-806-2500-4-NF
GTIN (EAN)	4050118300727
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2023-12-01T00:00:00+01:00
Alternativní výrobek	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	48 mm	Výška (v palcích)	1.8898 inch
Průměr	36 mm	Čistá hmotnost	164.68 g

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...70 °C	Provozní teplota	-40 °C...70
--------------------	----------------	------------------	-------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Materiál pouzdra

Barevný	černá	Hlavní materiál krytu	Plast
---------	-------	-----------------------	-------

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	1x anténa, 1x připojení šrouby a montážní materiál pro instalaci odolnou vůči vandalismu
----------------	---

Technické údaje

Typ připojení	1x typ N, samice, spodní	Impedance	50 Ω
Poměr stojatých vln	< 2	Složený výkon, max.	100 W
Vyzařování	Všesměrové	Frekvenční rozsah	Band 1: 806-960 (MHz), Band 2: 1710-2500 (MHz)
Zisk antény	Band 1: 3 dBi, Band 2: 4 dBi	Polarizace	Svisle, Lineárně

Podmínky prostředí

Aplikace	pro vnitřní i venkovní použití	Provozní teplota, max.	70
Provozní teplota, min.	-40 °C	Skladovací teplota, max.	70 °C
Skladovací teplota, min.	-40 °C		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-07
ECLASS 15.0	19-07-01-07		

Nákresy

Obrázek výrobku



Antenna including mounting kit and screw
connection for vandal-proof installation

Příslušenství

Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)



Antény a příslušenství antén (koaxiální kabely a upevňovací zařízení)

- Nejmodernější antény
- Osvědčené v průmyslu
- Robustní design (ochrana až IP67)
- Pro venkovní a vnitřní použití
- Podpora nejnovější technologie
- Až Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Podpora až 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Také podpora dalších technologií (např. Bluetooth, GNSS atd.)
- Vhodné koaxiální kabely v různých délkách
- Vhodné úchyty na póly a zed'

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CC-NM-SMAM-1M	Verze
Číslo	2788010000	Anténní kabel, Připojení 1:, N samec, Připojení 2:, SMA samec, Délka:
objednávky		1 m
GTIN (EAN)	4064675066279	
Množství	1 ST	
Typ	IE-CC-NM-SMAM-2M	Verze
Číslo	1491180000	Anténní kabel, Připojení 1:, N samec, Připojení 2:, SMA samec, Délka:
objednávky		2 m
GTIN (EAN)	4050118300741	
Množství	1 ST	
Typ	IE-CC-NM-SMAM-3M	Verze
Číslo	2788020000	Anténní kabel, Připojení 1:, N samec, Připojení 2:, SMA samec, Délka:
objednávky		3 m
GTIN (EAN)	4064675066286	
Množství	1 ST	
Typ	IE-CC-NM-SMAM-4M	Verze
Číslo	1491190000	Anténní kabel, Připojení 1:, N samec, Připojení 2:, SMA samec, Délka:
objednávky		4 m
GTIN (EAN)	4050118300734	
Množství	1 ST	
Typ	IE-CC-NM-SMAM-5M	Verze
Číslo	2788030000	Anténní kabel, Připojení 1:, N samec, Připojení 2:, SMA samec, Délka:
objednávky		5 m
GTIN (EAN)	4064675066293	
Množství	1 ST	
Typ	IE-CC-NM-SMAM-6M	Verze
Číslo	1491210000	Anténní kabel, Připojení 1:, N samec, Připojení 2:, SMA samec, Délka:
objednávky		6 m
GTIN (EAN)	4050118300758	
Množství	1 ST	